400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	lie Bestrahlunç	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belio	chtungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1124: Soltron Z-45 Super (Serie bis 09'2001)					
	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine(BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1124 UV-Variante: Premium					
<i>J/V</i>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fac (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie								er einschlägigen	
					iten beurteilen und n					
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN Higung der Ferliq	er der nachfo OLOGY (NI), gungstoleran	bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam ic	end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile stätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe? 1. E. Z. oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgefü Leistung (z.B. "2" o 300W o. Ökomoo	
	OT/ST (lang)	19	208312	Max Warp 80	00 X-PRESS PLUS 0.3 100V	VR		X 🗌		
	UT (lang)	24	208312	Max Warp 80	00 X-PRESS PLUS 0.3 100V	VR		x]
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Fend 0.3 500 S			X]
	Zusätzlich									Ĭ
	auszuführende Ar am Belichtungsge	erät:		(F. 11.00		40 (0) 5023 - 002000 (
<u> </u>	bzw. das Gerä	te- und E	Betriebsbuch bz	w. den Gerät	und Betreiber) an Fax: epass! Die Fachkraft be sowie die auszuführen	stätigt mit seiner Unte	erschrift, dass die a	ngegebene	n optisch	
<u>=_290</u>	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft Straße/Nr.				sowie die doszofoniene	Firma Betreiber	agemen dorcinger	om-worden		
					Straße/Nr.					
=	Plz./Ort E-Mail Adresse	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Plz./Ort Kunden-Nr.				
<u>=_280</u>	Vor-/Name der Fachkraft				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
280	Datum/Unterso	hrift der				Datum/Unterschri Betreiber/in	п			
= 270		HT GMBI	l Industriestraße	24-26 4 <u>9716</u>	Meppen /		[street]			
=_Z/U =	Germany Phon	ie: +49 (0	0)5931 9830-0 Fo iology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	CONTONO CONTONO CONTO	NEW TECHNOLOS	Ŋ°