400 =					mrüstung auf d					
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belio	htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1147: Soltron M-50 Super o. Schulterbräuner (Strahler R7s)					
= =	Zusatzinfo zum Gerät:			NEUE optimiert (09.11.2012) BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1147 UV-Variante: Premium					
<i>J/</i>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
					iten beurteilen und m				ensemagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN tigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqu bestätigt mit einer gesor zen, erythemwirksam ide eisen. (Die Artikelnumme	nderten "Äquivalenz entische Werte zu de	Bestätigung", n originalen	äquivalent aquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.8. 2. oder 2000 o. 3000 o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBez	ArtBezeichnung			aus Le is 300' Ökc	
	OT/ST (lang)	26	208312	Max Warp 80	00 X-PRESS PLUS 0.3 100W	'R		X		
	UT (lang)	17	208311		00 X-PRESS 0.3 100WR			X		
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=					und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft bes					
<u>=</u> =290		iteile ord			, sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					-
	Plz./Ort				Plz./Ort					
= 280	E-Mail Adresse	7.60 82.00			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
	Fachkraft				Service and the service and th	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	Constitute	NEW LEGIMOLOSA	9