-	.400	03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm				
minuluui	. 390	US DESTATIOUNO zur Umrustung auf die Bestrahlungsstarke Eer U.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.				
	200	Hersteller des Belichtungsgerät		JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef		
	. JUV	Bezeichnung Belichtungsgerät		UV-Kit ID-1162: Ergoline Open Sun 550		
		Zusatzinfo zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsgerät:	BlueLine (BlueQ)	BlueLine (BlueQ) Umrüstung Butler-ID: 1162		
	.370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Premium Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.				
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der ei Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)					
1111	360	OPTISCH WIRKSAME BAUTE		uivalenten optisch wirksamen Bauteile	Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)
	der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Borücksichtigung der Fedigungsteleranzen, enthermeinisgen identische Worte zu den originglen				äquivalent original	hrt sstufe? oder Jus)
		Anz. ArtNr.		ArtBezeichnung		ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
		OT/ST (lang) 27 208317	Max Warp 800 X-TEND PLUS 0.3 160W		äquivale original	
		UT (lang) 18 208317	Max Warp 800 X-TEND PLUS 0.3 160W			
		GB-1 2 100834	Blue Line X-Tend 0.3 800W E	end 0.3 800W E		
1111						
	. 300 •	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:				
=				+49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darauf estätigt mit seiner Unterschrift, dass die a		
	.290	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft				
		Straße/Nr.		Straße/Nr.		
	200	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)		Plz./Ort Kunden-Nr.		
	.280	Vor-/Name der Fachkraft		E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber		
<u>muluuluuluu</u>		Datum/Unterschrift der Fachkraft		Datum/Unterschrift Betreiber/in		
	.270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fe			Contrast, Contra	
		E-mail: info@new-technology.de / www				meror reconnercico 30