| 400 = | 03 BE | STÄ | TIGUN | Gzur U | mrüstung auf d | ie Bestrahlung | sstärke Eer | 0.3W/q | m | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|--|--|----|--|
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. | | | | | | | | | | |
| | | | tätigung dieser :htungsgerät | | | | a contracting second | | | | |
| = 380 | | | htungsgerät | | KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-1179: KBL Atlantis S2.2 CPI | | | | | | |
| = | Zusatzinfo zum Gerät: | | | | BlueLine (BlueQ) l | Imrüstuna | | | | | |
| = | Geräte-Nr. Belichtungsgerät: | | | | Butter-ID: 1179 | | | | | | |
| <u>=</u> 370 | Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variar Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisie | | | | | | | The second secon | | | |
| | (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) | | | | | | | | | | |
| <u>1</u> 360 | Der Hersteller der Markenbe dass unter Be | bzw. Ersi ezeichnu rücksich | ng NEW TECHN ligung der Ferli | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | | | Bauteil to a | ausgeführt te istungsstufe? (Z.B. '2' oder 300W o. Ökom odus) | | |
| | | Anz. | ArtNr. | | ArtBe | zeichnung | | äquivalent original | ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus) | | |
| | OT/ST (lang) | OT/ST (lang) 28 208315 Max Warp 800 | | | | 0 X-TEND 0.3 160WR | | | |] | |
| | UT (lang) | 17 | 208310 | Max Warp 80 | 00 X-TEND 0.3 100WR | ID 0.3 100WR | | | | | |
| | GB-1 | 8 | 100830 | Blue Line X- | Tend 0.3 500 S | d 0.3 500 S | | | |] | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Zusätzlich auszuführende Ar | | | | | | | | | | |
| _ | Senden Sie ein | | ar unterschrieb | en (Fachkraff | und Betreiber) an Fax: + | 49 (0)5931 -983098, Si | e erhalten daraut | hin die Kon | formitätserklärung, | | |
| <u>=</u> =290 | | | | | tepass! Die Fachkraft be sowie die auszuführend | | | | | | |
| | Firma der Fachkraft | | | | Firma Betreiber | | | | | | |
| | Straße/Nr. Plz./Ort | | | | | Straße/Nr. Plz./Ort | | | | | |
| = 200 | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | Kunden-Nr. | | | | | | |
| <u></u> | Vor-/Name der Fachkraft | | | | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber | | | | | | |
| <u></u> | Datum/Unterschrift der Fachkraft | | | | | Datum/Unterschrift Betreiber/in | 6 | | | | |
| - 070 | UV-POWER-LIC | HT GMBH | l Industriestraße | e 24-26 49716 | Meppen / | | -200ar | | | | |
| =_2/0 | | |)5931 9830-0 F ology.de / ww | | | | DEKRA | CONFERENCE OF STREET | NEW LECKNOTOS | Ŋ° | |