400 =					mrüstung auf c					
= = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1196: Ergoline Classic 450 Ultra Turbo Power					
= =	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butler-ID: 1196 UV-Variante: Premium						
=_ 3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft allt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
=		AND DESCRIPTION OF THE PERSON			ilichen Ausbildung, K iten beurteilen und n				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam ic	en äquivalenten optisch wirksamen Bauteile gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", am identische Werte zu den originalen nummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Le istungsstufe? (2.8 2. oder	
		Anz. ArtNr.			ArtBe	ArtBezeichnung			ausgefüł Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	25	208317	Max Warp 80	00 X-TEND PLUS 0.3 160W	R		X		
	UT (lang)	17	208317	Max Warp 80	00 X-TEND PLUS 0.3 160W	R		X		
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		
										-
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
<u>=</u> = 290	bzw. das Gerä	te- und B	etriebsbuch bz	w. den Geräl	und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft be	stätigt mit seiner Un	erschrift, dass die a	inge gebene	en optisch	
<b>=_290</b>	wirksamen Bau Firma der Fach		nungsgemäß a	usgetauscht,	sowie die auszuführen	den Arbeiten ordnun Firma Betreiber	gsgemäß durchgef	ührf wurden		
<u> </u>	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
_	Plz./Ort E-Mail Adresse	(Pflich#4	eld)			Plz./Ort Kunden-Nr.				
<u>=</u> 280	Vor-/Name de	7.00 22.00			E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Unterso					Datum/Untersch Betreiber/in				
= 270		HT GMBH	Industriestraße	24-26 49716	Meppen /	.,,	(State)			
<u></u>	Germany Phon	ie: +49 (0	)5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	O CONTRACTORY  OTHER	NEW LECHNOLOS	y.