_	.400		сті	TICUN	<u> </u>	•• 1	r p i i	1	0.01	<u> </u>			
	. 390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Attteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Fitterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.											
	566	Hersteller de	es Be	lichtungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef							
	. 580	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1249: Ergoline 44 plus 30 Turbo Power							
		Zusatzinfo z	um G	erät:									
	220	Geräte-Nr. B				Butler-ID: 1249 UV-Variante: Premium							
	.3/0	Artikel-Nr./B Für die am C			n Tätigkeite	en der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.							
2		(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägige Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)											
hadaad	. 360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Ber	bzw. E zeich ücksie	nung NEW TECHN chtigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile , bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", nzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen reisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil		ausgeführt Maßnahmen (pitte aukrensen / eintragen) (2.B 2. oder 300W o. Ökom odus)		
			Anz. ArtNr.			ArtBezeichnung			äquivalent	original	ausgeführt Lobburgeführt	(z.B. "2" (300W o.	Okom
		OT/ST (lang)	27	208315	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 160WR							
		OT/ST (kurz)	30	208299	Max Warp 80	00 X-TEND BASE 0.3 25W			X				
		UT (lang)	ang) 17 208315 Max War			800 X-TEND 0.3 160WR			X				
I COL DE LE L	.300 -	Zusätzlich auszuführende Ark am Belichtungsger Senden Sie ein	rät:	plar unterschriebe	en (Fachkraft	und Betreiber) an Fax:	+49 (0)5931 -98	3098, Sie erhalten darau	fhin di	e Koni	io rmitäts	erklärung.	
	. 290	bzw. das Gerät	e- uno teile o	d Betriebsbuch bz	w. den Gerä	tepass! Die Fachkraft be	estätigt mit seine	r Unterschrift, dass die a dnungsgemäß durchgef	ngeg	ebene	n optisc		
	280	E-Mail Adresse	(Pflic	ntfeld)			Kunden-Nr. E-Mail Adre	sse (Pflichtfeld)					
	.200	Vor-/Name dei				Ansprechpartner Betreiber							
		Datum/Untersc Fachkraft	hrift d	er			Datum/Unte Betreiber/in						
	.270	Germany Phon	e: +49	BH Industriestraße (0)5931 9830-0 Fe hnology.de / www	ax: +49 (0)59.	31 9830-97			es contraise mare Tacqueres of war		net	Technol	9 २ ५