	.400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm				
	.390	US BESTATIGUN Gzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.				
		Hersteller des Belichtungsgerätes: JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef				
	.380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	UV-Kit ID-1250: Ergoline 44/4 Ultra Turbo Power			
		Zusatzinfo zum Gerät:	BlueLine (BlueQ) Umrüstung mit X-TEND oder Blue Wonder			
	270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Butter-ID: 1250 Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Premiu				
	.J/V	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen				
=			hlichen Ausbildung, Kennfnisse und Eifahrungen eiten beurteilen und mögliche Gefahren erkenn			er einschlagigen
1111		OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE	felgend sufaefühden äsuivalenten entiech widesmen B	mutalla	Bauteil	Durchgefühte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)
		Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen		L_	r ler s)	
Ξ			weisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).		äquivalent original	ausgeführt Le istungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökom odus)
11		Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung		äquivale original	ausgefül Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoc
		OT/ST (lang) 27 208315 Max Warp	800 X-TEND 0.3 160WR		X	
		UT (lang) 17 208315 Max Warp	800 X-TEND 0.3 160WR		X	
Ē.		GB-1 4 100831 Blue Line	K-Tend 0.3 500 E		x	
33						
111						
Ξ						
1 I T						
Ξ						
	300	Zusätzlich		_		
		auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:				
		Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch				
	.290	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Firma Betreiber				
		Straße/Nr. Straße/Nr.				
		Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	Piz./Ort Kunden-Nr.			
	.280	Vor-/Name der Fachkraft	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber			
<u>andondondona</u>		Datum/Unterschrift der	Datum/Unterschrift			
		Fachkraft	Betreiber/in			
	.270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 497 Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5	931 9830-97	(The level of the l	new recknology
		E-mail: info@new-technology.de / www.new-tech	nology.de			