| 400 = | 03 BE | STÄ | TIGUN | Gzur U | mrüstung auf c | lie Bestrahlunç | gsstärke Eer | 0.3W/q | m | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|------------------------|---|------|
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. | | | | | | | | | |
| - | | | an establishment | amente s ate | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 200000000000000000000000000000000000000 | Hannaf | | |
| 三_380 | | | :htungsgerät btungsgerät | | JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef UV-Kit ID-1265: Ergoline Advantage 400 Twin Power | | | | | |
| = = | Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: | | | | BlueLine (BLueQ) Umrüstung | | | | | |
| = | Geräte-Nr. Belichtungsgerät: | | | | Butler-ID: 1265 | | | | | |
| <u>=</u> 370 | Artikel-Nr./B Für die am (| | | n Tätigkeite | en der Umrüstung, be | The same of the sa | UV-Variante: Premium ftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. | | | |
| | (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) | | | | | | | | | |
| 360 | Der Hersteller der Markenbe dass unter Be | bzw. Ersi ezeichnu rücksich | ng NEW TECHN ligung der Ferli | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | | | Bauteil | ceitungsstufe? 2.8. "2" oder "2.80W o. "Ökomodus) | |
| | Anz. ArtNr. | | | | ArtBezeichnung | | | äquivalent original | ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus) | |
| | OT/ST (lang) | OT/ST (lang) 26 208317 Max Warp 800 | | | | X-TEND PLUS 0.3 160WR | | | | 5 |
| | UT (lang) | 14 | 208312 | Max Warp 80 | 00 X-PRESS PLUS 0.3 100V | VR | | X | | |
| | GB-1 | 3 | 100830 | Blue Line X- | Tend 0.3 500 S | | | X | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Zusätzlich | | | | | | | | | - |
| | auszuführende Ar am Belichtungsge | | | | | | | | | |
| <u>=</u> =290 | | | | | und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft be | | | | | |
| <u>=</u> 290 | wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, s Firma der Fachkraft | | | | , sowie die auszuführen | den Arbeiten ordnung: Firma Betreiber | sgemäß durchgef | ührt wurden | | |
| | Straße/Nr. | | | | Straße/Nr. | | | | | |
| | Plz./Ort | | | | Plz./Ort | | | | | |
| =_280 | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber | | | | | |
| 280 | Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der | | | | | Datum/Unterschrit | | | | |
| | Fachkraft | UT CAARA | Industriastra | 24 24 40714 | Monnon / | Betreiber/in | | | | |
| <u>=</u> 270 | Germany Phon | ie: +49 (C | l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fe 10logy.de / ww | ax: +49 (0)593 | 31 9830-97 | | DEKRA | CONTOUR Technology | new Technolog | ₹तो₅ |