| -4   | 60   | 103 BE   | STÄ   |   | Gzurli   | Imrüstung au  | f die Bestrahlu   | nasstärke Fer   | 0.3                                 | W/a                                    | m   |                        |         |
|--|--|--|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--|---|------------------------|---------|
|  | 190  | Es wird hiermit<br>äquivalenten<br>notwendigen<br>Europäischen<br>Auslieferungsz   | erklär<br>optisch<br>Reduzi<br>Regula<br>ustand | , dass das nachf<br>wirksamen Baul<br>erungen der Vors<br>fionen sowie der<br>des Solariums a | olgend ange<br>teile wie UV-L<br>chaltleistung<br>rerythemaler<br>Is Neugerät. I | gebene Solarium du<br>ampen, UV-Strahlen<br>Jen ( Softwareänderu<br>n Bestrahlungsstärke<br>Bei dem Einsatz von   | rch Austausch der Alf<br>1, Filterscheiben, Vorso<br>ngen durch Menüeins<br>von 0,3W/qm entspric<br>nicht originalen optisc | eile gegen die ange<br>haltgeräte, EPROM s<br>tellung, VSG um/abk<br>ht. Als Grundlage di<br>h wirksamen Bauteilo | gebe<br>owie<br>Iemm<br>eser Ei     | nen or<br>den ge<br>ien usv<br>rklärun | iginale<br>egebe<br>v.), de<br>ig gilt  | nenfalls<br>n<br>der   |         |
|  |  | gültige Aquivalenzbestätigung dieser Erklärung bez<br>Hersteller des Belichtungsgerätes:   |   |   |  | ziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.  |   |   |                                     |  |   |                        |         |
| Ē3   | 80   | Bezeichnung Belichtungsgerät:  |   |   |  | JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef<br>UV-Kit ID-1272: Soltron M-55 Super m. Schulterbräuner (Strahler R7s)  |   |   |                                     |  |   |                        |         |
| -  |  | Zusatzinfo z   |   |   |  |   | NEUE optimiert (09.11.2012) BlueLine (BLueQ) Umrüstung  |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  | Geräte-Nr. B   |   |   |  | Butler-ID: 1272   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
| Ξ.3  | 70_  | Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Premium<br>Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  | (Als Fachkro   | aft gilt,                                       | wer aufgrund  | seiner fach  | lichen Ausbildung   | g, Kenntnisse und Ei<br>d mögliche Getahr   | fahrungen sowie l   | Kennl                               |  | er ein  | schlägigen             |         |
| 8.   |  |  |   | SAME BAUTE  |  | nen beonenen on   | a mogilene Gerain   | en erkennen kun   | -                                   | uteil                                  |   | hgeführte Maßr         |         |
|  |  | Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfol<br>der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), b   |   |   |  | lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile<br>bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",<br>zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen |   |   | ÷                                   |  | (bitte ankrevzen / eintragen)<br>, eintragen<br>, eintragen |                        |         |
|  |  |  |   |   |  | eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).  |   |   | äquivalent                          | original                               | ausgeführt  | on 2.                  |         |
|  |  |  | Anz   | ArtNr.  |  | Art.  | -Bezeichnung  |   | äqu                                 | orig                                   | ansi  | Leish<br>(z.B.<br>300W | 5       |
| and<br>Ann   |  |  | 29  | 208312  | Max Warp 80  | 00 X-PRESS PLUS 0.3 1   | X-PRESS PLUS 0.3 100WR  |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  |  | 7   | 208300  | Max Warp 800 X-TEND 0.3 25W  |   |   |   | X                                   |  |   |                        |         |
|  |  | UT (lang)  | 17  | 208311  | · · ·  | 0 X-PRESS 0.3 100WR   |   |   | X                                   |  |   |                        |         |
|  |  | GB-1   | 3   | 100830  | Blue Line X-   |   | X   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
| Ξ.   |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
| Ξ.   |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
| 405<br>405<br>405 (19)   |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  | Zusätzlich<br>auszuführende Art  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
| 2  |  | am Belichtungsge<br>Senden Sie ein   |   | olar unterschrieb   | en (Fachkraft  | und Betreiber) an Fo  | ax: +49 (0)5931 -98309  | 8, Sie erhalten darau   | fhin d                              | ie Kon                                 | formitë   | ätserklärung,          |         |
| Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten de<br>bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass d<br>wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durc |  |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   | sch                    |         |
| <u></u> _/   | .90  | Firma der Fach   | kraft   |   |  | Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  | Straße/Nr.   |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  | Plz./Ort<br>E-Mail Adresse   | (Pflich   | ffeld)  |  |   | Kunden-Nr.  |   |                                     |  |   |                        |         |
|  | 280  | Vor-/Name de   | r Fachl   | craft   |  |   | E-Mail Adresse<br>Ansprechpartn   |   |                                     |  |   |                        |         |
|  |  | Datum/Untersc<br>Fachkraft   | hrift de  | r   |  |   | Datum/Unterso<br>Betreiber/in   | hrift   |                                     |  |   |                        |         |
|  | UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / |  |   |   |  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |
| <u>=</u> 2   | ./V  | Germany Phon   | e: +49  | (0)5931 9830-0 F  | ax: +49 (0)59.   | 31 9830-97  |   |   | eu confeinge<br>Tacitation<br>Oswar |  | Ne  | w Technol              | )<br>34 |
| -  |  | - man. moene   | an a contracted in                              | nology.de / ww  | Anewersteinin  |   |   |   |                                     |  |   |                        |         |