-	400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm					
minulum	.390	US DLSTATICUTV Szur Umrustung auf die Bestrahlungsstarke Eer U.3VV/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0.3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.					
=	200	Hersteller des Belichtungsgerätes: KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
-	.380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	UV-Kit ID-1359: KBL megaSun 6700 Super Power				
-		Zusatzinfo zum Gerät: Blue Line (Blue Q) Umrüstung Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Butler-ID: 1			1350		
	.370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Premium Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.					
		(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)					
nahaa	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen IV-I gmpen sowie IV-Strahler des Solariums gufweisen. (Die Artikelnummen sind hier maßgebend).				Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen) 2.8 2. oder 3000 W o. Ö Komo dus)		
		Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung	äquivalent original	ausgeführt Leistrungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)		
		OT/ST (lang) 27 208315 Max Warp	800 X-TEND 0.3 160WR	x			
			800 X-TEND 0.3 100WR	X			
		GB-1 4 100830 Blue Line	K-Tend 0.3 500 S	X []			
	200 .	Gegebenfalls Zwischenscheibe: 1 x Art. Nr. 3310603000					
		Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:					
	. 29 0	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Ger	ift und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darau ätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die o ht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgef Firma Betreiber Straße/Nr.	ungegebene	n optisch		
		Plz./Ort Plz./Ort					
	280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft	Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber				
<u>untur hutur</u>		Datum/Unterschrift der Fachkraft	Datum/Unterschrift Betreiber/in				
	270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 497 Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5 E-mail: info@new-technology.de / www.new-tech	931 9830-97	County Traditional County	new New Molday		