	400					mrüstung au gebene Solarium d							en oo	der	
	390	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.													
	380	Hersteller des Belichtungsgerätes: VDL Hapro International, P.O.Box73, 4420 AC Kapelle									herla	nds			
_		Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1417: Lumina E 40 SLi Intensive									
		Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine ( BlueQ) Umrüstung									
		Geräte-Nr.				Butter-ID: 1417									
	370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Premium Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.													
		(Als Fachkı	aft gilt,	wer aufgrund	seiner fach	- lichen Ausbildun iten beurteilen ui	ng, Kenr	ntnisse und Erfah	rungen sowie i	Kennt		er ein	schl	ägiger	n
				AMEBAUTI		llen beonellen of	na mog	ilche Gelahen	erkennen kan		iuteil	Durc	hgefü	hıte Ma	ıßnahmer
		Der Herstelle der Markenb dass unter Be	r bzw. Ers ezeichnu erücksich	tinverkehrbring ung NEW TECHN itigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NI), igungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).				lent	lent		ipite aukrenzeu / eintudu eis trungsstufe? 2. B. "2" oder 300 V. o. Ökom odus)		
		Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung				äquivalent	original	ausgeführt	leistun	(z.B. "2" 300W o.	Ökomodus)
		OT/ST (lang)	22	208315	Max Warp 80	800 X-TEND 0.3 160WR 800 X-PRESS PLUS 0.3 100WR K-Tend 0.3 500 S				X					_
		UT (lang)	18	208312								H			-
		GB-1	3	100830	Blue Line X-					X		H			=
										Г					
			*A	Acrylglasstützen: A	rt.Nr. 09565					1					
	300 -	Zusätzlich auszuführende A am Belichtungsg													
		bzw. das Gerä	ite- und l	Betriebsbuch ba	zw. den Geräl	und Betreiber) an F Tepass! Die Fachkra	ıft bestät	igt mit seiner Unter	schrift, dass die o	angeg	ebene	en opti		klärung	
	290	wirksamen Ba Firma der Fac		dnungsgemäß o	uusgetauscht,	, sowie die auszufüł		Arbeiten ordnung: Firma Betreiber	gemäß durchge	führt w	urden				
		Straße/Nr.						Straße/Nr.							
		Plz./Ort						Plz./Ort Kundon Nr							
	280	E-Mail Adress						Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pf	Contract of the second s						
		Vor-/Name de Datum/Unters					_	Ansprechpartner I	The second s						
		Fachkraft	cinin der					Datum/Unterschrif Betreiber/in							
	270	Germany Pho	ne: +49 (I	H Industriestraß( 0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)593	31 9830-97			DEKRA	Contrast Con		Ne		ehne K	विद्य

....