400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf die	: Bestrahlung	sstärke Eer	0.3W/	qm	
= = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands					
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Beli	chtungsgerät:		UV-Kit ID-1466: Luxura 112					
=	Zusatzinfo z	um Ge	erät:							
	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:					Butler-ID: 1466 UV-Variante: Premium				
<u>=_3/V</u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.									
					ilichen Ausbildung, Ker iten beurteilen und mö				der einschlägigen	
370	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE  Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).							Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)	
								ăquivalent oriainal	sstufe? oder lus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBeze	ArtBezeichnung			ausgeführt Leistungsstu (z.B. '2' ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	26	208305	Max Warp 8	00 X-PRESS 0.3 80WR			X		
	OT/ST (kurz)	66	208299	Max Warp 8	00 X-TEND BASE 0.3 25W			X		
	UT (lang)	20	208310	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 100WR			X		
<u>=</u> 300 ⋅	Zusätzlich									
	auszuführende Ar am Belichtungsge									
=	Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch									
<u>= 290</u>	wirksamen Bar Firma der Fact		dnungsgemäß a	usgetauscht	, sowie die auszuführendei	Arbeiten ordnungs Firma Betreiber	gemäß durchgef	ührf wurde	en.	
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
_	Plz./Ort  E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Plz./Ort Kunden-Nr.				
三 280	t-Mail Adresse Vor-/Name de	740 2400			Kunden-Nr.  E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Ansprechpartner Betreiber					
<u> </u>	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Unterschrift Betreiber/in				
= =	\$	HT GMB	H Industriestraße	24-26 4971	Meppen /	_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	- Annual Control of the Control of t			
<u>=</u> 270	Germany Phor	ie: +49 (	(0)5931 9830-0 Fo nology.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	OTHER STREET	Nein <u>leghnol</u> ogy	