	. 400	O3 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder			
duuduu	. 390	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.			
Ξ		Hersteller des Belichtungsgerätes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef		
	. 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	UV-Kit ID-1483: Solarium Art.100003166 Ergoline In Smart Performance	spiration	500 Twin Power
-		Zusatzinfo zum Gerät:			
	370	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.     Butter-ID: 1483       Artikel-Nr./Bestell-Nr.:     UV-Variante: Premium			
		Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen			
			beiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kan		
		OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE		Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)
= de		Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen			) er (
			ofweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	alent	ausgeführt Le istungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökormodus)
		Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung	äquivalent original	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomo
		OT/ST (lang) 24 208317 Max Wai	p 800 X-TEND PLUS 0.3 160WR	хП	
		OT/ST (kurz) 2 208297 Max War	p 800 X-TEND 0.3 8W 35cm		
		JT (lang)         14         208313         Max Warp 800 X-PRESS 0.3 120WR 2,0 m			
		GB-1 3 100852 Independ	lence Ultra		
	200 -				
	. 390	Zusätzlich auszuführende Arbeiten			
2		am Belichtungsgerät: Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachk	raft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darau	fhin die Ko	nformitätserklärung,
	800	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.			
	. 290	Firma der Fachkraft			
		Straße/Nr. Straße/Nr.			
		Plz./Ort F-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr.			
	.280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)       E-Mail Adresse (Pflichtfeld)         Vor-/Name der Fachkraft       Ansprechpartner Betreiber			
		Vor-/Name der Fachkraff     Ansprechparmer berreiber       Datum/Unterschrift der     Datum/Unterschrift			
milum		Fachkraft	Betreiber/in		
	.270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49 Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)			
		E-mail: info@new-technology.de / www.new-tec	chnology.de	and the second	