

03 BESTÄTIGUNG

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.

Hersteller des Belichtungsgerätes:

VDL Hapro International, P.O.Box 73, 4420 AC Kapelle, Netherlands

Bezeichnung Belichtungsgerät:

UV-Kit ID-1490: Luxura X5 34 SLI

Zusatzinfo zum Gerät:

BlueLine (Blue Q) Umrüstung

Geräte-Nr. Belichtungsgerät:

Butler-ID: 1490

Artikel-Nr./Bestell-Nr.:

UV-Variante: Premium

Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)

OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).

<u>OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE</u>				Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)
Anz.	Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	äquivalent original	ausgeführt	Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)
OT/ST (lang)	18	208312	Max Warp 800 X-PRESS PLUS 0.3 100WR	X	
UT (lang)	16	208312	Max Warp 800 X-PRESS PLUS 0.3 100WR	X	
GB-1	3	100830	Blue Line X-Tend 0.3 500 S	X	

Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:

;1;2;Bei Verwendung von HPS-Filterscheiben UV-TYP ändern (GB-Leistung reduzieren): Im Menüpunkt 58, auf 3 stellen
> Optionale Acrylglasscheiben für das Unterteil:
*Ergonomisch Art.Nr. 13999 ersetzt Art.Nr. 07137

1;2;Bei Verwendung von HPS-Filterseiben UV-TYP ändern (GB-Leistung reduzieren): Im Menüpunkt 58, auf 3 stellen
> Optionale Acrylglasscheiben für das Unterteil:
*Ergonomisch Art.Nr. 13999 ersetzt Art.Nr. 07137

Zusätzlich
auszuführende Arbeiten
am Belichtungsgerät:

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 - 983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Firma der Fachkraft		Firma Betreiber	
Straße/Nr.		Straße/Nr.	
Plz./Ort		Plz./Ort	
E-Mail Adresse (Pflichtfeld)		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	
Vor-/Name der Fachkraft		Ansprechpartner Betreiber	
Datum/Unterschrift der Fachkraft		Datum/Unterschrift Betreiber/in	

UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen /
Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97
E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de



Creation-Date: