<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	lmrüstung auf (	die Bestrahlungsstä	rke Eer	0.3W/q	m		
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach						
<b>=</b> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:				UV-Kit ID-17: KBL megaSun 5000 XXL Super CPI (45/0)						
					45 UV-Lampen						
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 17 UV-Variante: Premium						
<u> 3/V</u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.										
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)										
<u>1</u> 360	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	r bzw. Ersi ezeichnu erücksich	ung NEW TECHN Higung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	ausgeführt Magua (eistungsstufe? eintu (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)		
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstur (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)		
	OT/ST (lang)         28         208313         Max Warp 80				00 X-PRESS 0.3 120WR 2,	X		<u>-</u>			
	UT (lang)	17	208310	Max Warp 8	0 X-TEND 0.3 100WR			X			
		;2	;1;Öko-Modus eins	stellen							
	Zusätzlich auszuführende Ar	rbeiten									
_	am Belichtungsge		ar unterschriebe	en (Fachkraff	und Betreiber) an Fax	+49 (0)5931 -983098, Sie erho	ilten darau	fhin die Kon	iomitätserklärung		
<u>=</u> =290	bzw. das Gerä	ite- und E	Betriebsbuch bz	w. den Gerä	tepass! Die Fachkraft b	estätigt mit seiner Unterschrift, den Arbeiten ordnungsgemä	dass die a	ngegebene	n optisch		
<u>=_290</u>	Firma der Fachkraft				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Firma Betreiber					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
	Piz./Ort					Plz./Ort Kunden-Nr.					
<b>=_280</b>	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Vor-/Name der Fachkraft					E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Ansprechpartner Betreiber					
<u></u>	Datum/Unterschrift der Fachkraft				Datum/Unterschrift Betreiber/in						
=		HT GMBI	H Industriestraße	24-26 49716	Meppen /	Frances					
<u>=</u> 270	Germany Phor	ne: +49 (0	0)5931 9830-0 Fo nology.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97	DEKRA	•	To CONTONE The blood days	new Technolog	₹तो。	