	.400	03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm									
mhunhunh	.390	US DESTATIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
	200	Hersteller de	es Bel	ichtungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
	. 580	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-170: KBL megaSun 4000 Super					
-		Zusatzinfo zu	ım G	erät:		Strahlungsnorm Typ 3					
	370	Geräte-Nr. Bo Artikel-Nr./Bo				Butler-ID: 170 UV-Variante: Premium					
		Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
-	Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)										Duncharafilida Materia
nduul		Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen IIV-Lampen sowie IIV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).									Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen) (bitte ankreuzen / eintragen) (5,000 v. 2, oder 3000 v. 3000 v. 2, oder (3,000 v. 2, oder))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1111		Anz. ArtNr			ArtBezeichnung					äquivalent original	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomo
		OT/ST (lang)	24	208310	Max Warp 80	Max Warp 800 X-TEND 0.3 100WR				x	
		UT (lang)	16	208310	Max Warp 80	0 X-TEND 0.3 100WR				x	
1		GB-1	3	100401	High Energy					X [
as starts											
	.300 •	Zusätzlich auszuführende Arb							_		
dualm	.290	bzw. das Geräte	Exemp e- und reile o	Betriebsbuch bz	w. den Geräl	und Betreiber) an I tepass! Die Fachkra sowie die auszufüt	aft bestätigt mit hrenden Arbeit	seiner Unterschrif en ordnungsgem Betreiber	t, dass die a	ngegeber	
		Plz./Ort						Piz./Ort			
<u>milmilmilmi</u>	280	E-Mail Adresse	-			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
		Vor-/Name der Fachkraff Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
		Fachkraft					Betrei				
	.270	Germany Phone	e: +49	3H Industriestraße (0)5931 9830-0 Fe inology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		Personal and Perso		e (DNGW) Martinetowy Orwin	NEW REMINICION