| 400<br>=  | 03 BE   | STÄ                                | TIGUN                            | Gzur U                                       | mrüstung auf   | die Bestrahlur  | ngsstärke Eer          | 0.3W/q                 | m   |  |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|------------------------|------------------------|---|--|
| =<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
| =   | Hersteller d  | es Belic                           | :htungsgerät                     | es:  | KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach                               |   |                        |                        |   |  |
| <del>_</del> 380  | Bezeichnung Belichtungsgerät:   |                                    |                                  |  | UV-Kit ID-282: KBL megaSun 6800 XXL Ultra Power                          |   |                        |                        |   |  |
| =   | Zusatzinfo zum Gerät:   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
| =<br>= 270  | Geräte-Nr. Belichtungsgerät.<br>Artikel-Nr./Bestell-Nr.:  |                                    |                                  |  | Butler-ID: <mark>282</mark><br>UV-Variante: <mark>Premium</mark>         |   |                        |                        |   |  |
| = "   | Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen  |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   | Bestimmung  | gen, die                           | ihm übertrag                     | genen Arbe                                   | iten beurteilen und  |   |                        |                        |   |  |
|   | Der Hersteller<br>der Markenb<br>dass unter Be  | bzw. Erst<br>ezeichnu<br>rücksicht | ng NEW TECHN<br>ligung der Ferli | er der nachfo<br>OLOGY (NT),<br>gungstoleran | bestätigt mit einer ges<br>zen, erythemwirksam                           | end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile<br>estätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",<br>n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen<br>en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). |                        |                        | ausgeführt Leistungsstufe? (2.B 2. oder 300W o. Ökomodus) |  |
|   | Anz. ArtNr.   |                                    |                                  |  | ArtBezeichnung   |   |                        | äquivalent<br>original | ausg<br>Leist<br>(z.B.<br>3000v<br>Öko                    |  |
|   | OT/ST (lang)  | 27                                 | 208326                           | Max Warp 8                                   | 00 X-TEND 0.3 180WR 2,0  | m   |                        | X                      |   |  |
|   | UT (lang)   | 21                                 | 208315                           | Max Warp 8                                   | 00 X-TEND 0.3 160WR  |   |                        | X                      |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   |                                    |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   |   | _                                  |                                  |  |  |   |                        |                        |   |  |
|   | auszuführende Ar<br>am Belichtungsge  | erät:                              |                                  |  |  | 40 (0) 5003 00000   |                        |                        |   |  |
| <u>=</u><br>= 290   | bzw. das Gerä   | te- und B                          | etriebsbuch bz                   | w. den Gerä                                  | und Betreiber) an Fax<br>tepass! Die Fachkraft b<br>sowie die auszuführe | estätigt mit seiner Un  | terschrift, dass die o | ıngegebene             | en optisch  |  |
|   | wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die<br>Firma der Fachkraft   |                                    |                                  |  |  | Firma Betreiber   | J. J. Mail and Isrigic |                        |   |  |
|   | Straße/Nr.<br>Plz./Ort  |                                    |                                  |  |  | Straße/Nr. Plz./Ort   | ,                      |                        |   |  |
| _   | E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  |                                    |                                  |  | Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)                                  |   |                        |                        |   |  |
| <u>=</u> 280  | Vor-/Name der Fachkraft   |                                    |                                  |  | Ansprechpartner Betreiber  |   |                        |                        |   |  |
|   | Datum/Unterso<br>Fachkraft  | hrift der                          |                                  |  |  | Datum/Untersc<br>Betreiber/in   | nrift                  |                        |   |  |
| =<br>=_270  | UV-POWER-LIC<br>Germany Phor  |                                    | Industriestraße                  |  |  |   |                        | (P. EDACEM             |   |  |
| =   |   |                                    | ology.de / ww                    |  |  |   | DEKRA                  | Ones A                 | MENT-RECAMOLOSO.  |  |