400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf c	die Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
= ^^^	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	tes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-635: Soltron XS-40 xtra Super Power					
	Zusatzinfo zum Gerät:									
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 635 UV-Variante: Premium					
=_ 3/V =	Für die am	Gerät a	uszuführende		n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. lichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen					
					ilichen Ausbildung, i iten beurteilen und i				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer gesc zen, erythemwirksam ic	end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile stätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt (eistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	18	208311	Max Warp 8	00 X-PRESS 0.3 100WR			X 🗌		
	OT/ST (kurz)	2	200168	Röhre Soltro	on Trend E10 8W			x 🗌		
	UT (lang)	22	208311	Max Warp 8	00 X-PRESS 0.3 100WR			X 🗌		
	GB-1	3	100852	Independent	ce Ultra 250-520W SE			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
_	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax:					
		Jteile ord			tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführen					
	Straße/Nr.	ikrali				Straße/Nr.				-
	Plz./Ort					Plz./Ort				
280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
= 200	Vor-/Name der Fachkraft				Ansprechpartner Betreiber					
<u> </u>	Datum/Unterso Fachkraft	nrift der				Datum/Unterschr Betreiber/in	Ш			
= 270			l Industriestraße 1)5931 9830-0 F					to continue The Birectory	new Technologu	
	E-mail: info@ne	w-techn	ology.de / ww	w.new-techn	ology.de		DEKRA	63MIS		