| 100 03 BESTÄTIGUNG:zur Umrüstung auf die Bestrahlungstärke Eer 0.3W/gm Ev wind hermit exklint des is den nachbigend angegebene Staktm dirkt Auflaus och der Makel gegen die angegebenentals nedvondigen Beduchengen der Verchafteitungen (Stakture dirkt Auflaus), Wick um/ defendennen uw.) den der Verchaften Beduchengen der Verchafteitungen (Stakture änderungen durch Benitähnbatung VS um/ defendennen uw.) den der Verchaften Beduchengen der Verchafteitungen (Stakture änderungen durch Benitähnbatung VS um/ defenden exklichteren uw.) den der Verchaften Beduchengen der Verchafteitungen durch Benitähnbatung VS um/ defenderen Stakturen der Verchaften Beduchengen der Verchafteitung uber Etkläung bedehungswehe dem 'Geräle- umd Behiebbuch: belaufesen der Verchaften des Belichtungsgerätt zustatingen der Verchaften Ausballung US um/ defenderen Statta Super Power 300 Bezeichnung Belichtungsgerätt Antlici-twijßestell-twi. UV-Vill UD-645: Soltron S-50 xtra Super Power 310 Bezeichnung Gerätt Bezeichnung Gerätt UV-Vill UD-645: Soltron S-50 xtra Super Power 310 Förder ver oufgrund seiner tachtigken der Umrückung, Beauftragen Sie eine aufbelander Katutung um gegen der ungestellter Ville Statta Super Power 310 Softer- Nr. Belichtungsgerätt Antlici-twijßestell-twi. UV-Vill UD-645: Soltron S-50 xtra Super Power 311 Geräde- wer outgrund seiner tachtigken der Umrückung, Beauftragen Sie eine aufbelander Katutung um gegen Mort of der dischaften der | _ 400 | | | lungastärka Ear 0.2W/gm | | |
|--|------------------|---|--|--|---|--|
| 390 Evon Subject Winksteinen boliect Weit Oversiteiteinungen, Sollware Date, Vorschaufgende, Erköhn sowie Ubrig gegebenernales werdigen keduzierungen der Vonschalfeistungen (Schwareänderungen durch Mentiënstellung, VSs um/ dakkermenne usw.), den Evonpäischen Regulationen sowie der erythematen Bestrahlungsstärke von 0.3W/gm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gill der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerätik Bei dem Einsdrz von nicht originalen optisch wirksamen Bautellen, Ist zum Nachweis, eine gültige Aquivalenzbestättigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Behlebsbuch' beizulegen. 380 Hersteller des Belichtungsgerätes: Zusatzinfo zum Gerät: Geräte- Nr. Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: Geräte- Nr. Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: Geräte- Nr. Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: Geräte- Nr. Belichtungsgerät: Dir die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erdahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beutrelien und mögliche Gerähren erkennen kann.) OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bax. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bautelle der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NI), bestättigt mit einer gesonderten 'Aquivalenze Bestättigung', das unter Berückslichtigung der Fertigungstoleranzen. erytherwirksam Identische Werter zu den origincien UV-Lampen sowie UV-Stahler des Solarburs aufweisen. (Die Artikelnummer sind hier maßgebend). Burein wir gögen gerötigung', das unter Berückslichtigung der Fertigungstoleranzen. erytherwirksam Identische Werter zu den origincien UV-Lampen sowie UV-Stahler des Solarburs aufweisen. (Die Artikelnummer sind hier maßgebend). Burein gerötigung', gögen geröt | Ξ | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolge | end angegebene Solarium durch Austausch der A | Altteile gegen die angegebenen originalen oder | | |
| And Statistics Statistics Statistics Statistics Ausleferungsstand des Statistics JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef Bezeichnung Belichtungsgerät: JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef UV-Kit ID-645: Soltron S-50 xtra Super Power Zusatzinfo zum Gerät: UV-Kit ID-645: Soltron S-50 xtra Super Power Zusatzinfo zum Gerät: Butler-ID: 645 Geräte-Nr. Belichtungsgerät: UV-Kit ID-645: Soltron S-50 xtra Super Power Stot and ges Stot and Sto | = 200 | | | | | |
| Hersteller des Belichtungsgerätes: JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef 380 Bezeichnung Belichtungsgerät: UV-Kit ID-645: Soltron S-50 xtra Super Power Zusatzinfo zum Gerät: Butler-ID: 645 Geräte-Nr. Belichtungsgerät: UV-Kit ID-645: Soltron S-50 xtra Super Power 370 För dle am Gerät auszuführenden Tötligkelten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kennthisse und Erfahrungen sowie Kennthis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beuteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Burchgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung IKW IECHNOLOGY (NI), bestätigt mit einer gesonderten 'Aguivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung IKW IECHNOLOGY (NI), bestätigt mit einer gesonderten 'Aguivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung IKW IECHNOLOGY (NI), bestätigt mit einer gesonderten 'Aguivalenten zeiten zugen / eintragen V-lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummer sind hier maßgebend). Image: Markenbezeichnung IKW IECHNOLOGY (NI), bestätigt mit einer gesonderten 'Aguivalenten beginnen gilten gesonderten 'Aguivalenten zugen version gilten gesonderten 'Aguivalenten zugen z | = = | | | | | |
| 380 Bezeichnung Belichtungsgerät: UV-Kit ID-645: Soltron S-50 xtra Super Power 700 Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Butler-ID: 645 710 Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. 710 Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. 710 Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. 710 Artikel-Nr./ Besteli-Nr.: 711 Durchgeführte Ausbildung. Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) 711 Der Hersteller bzw. Erstinverkehrboringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bautelie der Markenbeziechnung NEW TECH NOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Aquivalenze Bestätigung", das unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythermwirksam identische Werte zu den originalen UV-lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Burleit | - | | | 1997년 11월 2017년 2017년 - 1949년 1997년 11월 2017년 2017년 - 1949년 1997년 11월 2017년 11월 2017년 - 1949년 11월 2017년 11월 2017년 11월 2017년 11월 2017년 11월 201 | 1 | |
| Justici o zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsgerät: JUSU Variante: Butter-ID: G45 JUSU Variante: Premium Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gill, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kennthisse und Erfahrungen sowie Kemntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (ND), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummem sind hier maßgebend). Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR Max Warp 800 X-TEND 0.3 120WR 2.0 m Max Warp 800 X-TEND 0.3 120WR 2.0 m Max Warp 800 X-TEND 0.3 120WR 2.0 m Max Warp 800 X-TEND 0.3 120WR 2.0 m Max Warp 800 X-TEND 0.3 120WR 2.0 m | Ē_380 | | | | | |
| 370 Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.: Butter-ID: 645 UV-Variante: Premium Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbninger der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bautelle der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NI), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Bauteil um giv | 1 | | | | | |
| UV-Variante: Premium Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehnbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummer sind hier maßgebend). Bauleil tuging in ging | - | | | Butter-ID: 645 | | |
| (Als Fachkraft glit), wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) Bauleil Durchgeführte Maßnahme (bilte ankreuzen / eintragen / e | <u>= 370</u> | Artikel-Nr./Bestell-Nr.: | itigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie | UV-Variante: Premium | | |
| OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Durchgeführte Maßnahme (bitte ankreuzen / eintragen dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Bauteil Durchgeführte Maßnahme (bitte ankreuzen / eintragen dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Image: The strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Maz. ArtNr. ArtBezeichnung X Image: The strahler des Solarium solution (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). OT/ST (lang) 24 208311 Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR X Image: The strahler des Solarium solution (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). UT (lang) 14 208314 Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR X Image: The strahler des Solarium solution (Die Artikelnum des Solarium solatikelnum des Solarium solution (Die Artikelnum des Solarium solat | | (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seir | ner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und | l Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen | | |
| Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bautelle der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestättigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestättigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). time vertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). time vertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). time vertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). time vertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). time vertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). OT/ST (lang) 24 208311 Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR X X Image: UT UT (lang) 14 208314 Max Warp 800 X-TEND 0.3 320WR 2,0 m X Image: UT X Image: UT | 3 | | | Bauteil Durchgeführte Maßna | | |
| OT/ST (lang) 24 208311 Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR X Image: Constraint of the second seco | | der Markenbezeichnung NEW TECHNOLO | GY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquiva | ch wirksamen Bauteile alenz Bestätigung", 🦉 🖉 | | |
| OT/ST (lang) 24 208311 Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR X Image: Constraint of the second seco | | | | zu den originalen te tangan ıßgebend). te gan te stärk o oge so so | | |
| OT/ST (kurz) 2 208297 Max Warp 800 X-TEND 0.3 8W 35cm X Image: Control of the second | | Anz. ArtNr. | ArtBezeichnung | äquih origin ausg 300W | | |
| UT (lang) 14 208314 Max Warp 800 X-TEND 0.3 120WR 2,0 m X Image: Comparison of the second se | | OT/ST (lang) 24 208311 M | ax Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR | | | |
| | | OT/ST (kurz) 2 208297 M | ax Warp 800 X-TEND 0.3 8W 35cm | | | |
| GB-1 3 100848 Independence 400-500W R7s | | UT (lang) 14 208314 M | ax Warp 800 X-TEND 0.3 120WR 2,0 m | | | |
| | | GB-1 3 100848 In | dependence 400-500W R7s | | | |
| 330 320 310 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| E_320 E_310 | | | | | | |
| E310 | | | | | | |
| E310 | | | | | | |
| =310 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zusätzlich auszuführende Arbeiten | | | | | | |
| am Belichtungsgerät: Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, | 2 | | achkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983 | 3098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, | | |
| bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. | = | bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. d | len Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner | r Unterschrift, dass die angegebenen optisch | | |
| Firma der Fachkraft | =2¥V = | | | ber | | |
| Straße/Nr. Straße/Nr. Plz./Ort Plz./Ort | | | | | | |
| 200 E-Mail Adresse (Pflichtfeld) E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | = 200 | | Kunden-Nr. | | _ | |
| Vor-/Name der Fachkraft Ansprechpartner Betreiber | =28V = | Vor-/Name der Fachkraff | | | | |
| Straße/Nr. Straße/Nr. Plz./Ort Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr. Vor./Name der Fachkraft Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift der Fachkraft Datum/Unterschrift Betreiber/in | | | | | | |
| 770 UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / | = = 270 | | | | 1 | |
| E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de | | | | | | |