400 =					mrüstung auf c					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
= ^^^	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<del>_</del> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-811: Ergoline Inspiration 400 Twin Power					
= =	Zusatzinfo zum Gerät:									
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 811 UV-Variante: Premium					
=_5/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fo									
		AND REAL PROPERTY.			ilichen Ausbildung, K iten beurteilen und n				er einschlägigen	
= 2/0			AME BAUTE			d aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile itigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', erythemwirksam identische Werte zu den originalen . (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Durchgeführte Maßnah (bitte ankreuzen / eintra	
	der Markenb dass unter Be	ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam id				ausgeführt Leistungsstufe? [2.8. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 24 208315 Max Warp 800 X-TEI			00 X-TEND 0.3 160WR	0WR				
	UT (lang)	14	208314	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 120WR 2,0 n	n		X		
	GB-1	3	100848	Independent	ce 400-500W R7s			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
					und Betreiber) an Fax:					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.	ikidii				Straße/Nr.				_
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= =_280	E-Mail Adresse	(Pflichtfe	eld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse	(Pflichtfeld)			
= 200	Vor-/Name de		aft		Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der				Datum/Untersch Betreiber/in	riff			
= <i>27</i> 0			Industriestraße 1)5931 9830-0 Fa				interior (	(B EDNOW)		
			ology.de / www				DEKRA	OTHER DESIGNATION	NEW-RECKNOTOS	J)°