400 = = = = = = = = = = = = = = = = = =	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
=	Hersteller d	es Beli	chtungsgerä	tes:	JK-Products G	mbH/Rottbitzer Stras	sse69/53604 Bad	Honn	ef		
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1045: Ergoline Classic 500 Turbo Power						
=	Zusatzinfo z	um Ge	erät:		BlueLine (Blue	Q) Umrüstung					
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1045 UV-Variante: RainbowLight - OxyTan HP						
<u>5/V</u> _	Für die am	Gerät c	uszuführende			, beauftragen Sie ein	beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.				
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)										
360	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ers ezeichni rücksich	ung NEW TECHN ntigung der Fert	jer der nachfo IOLOGY (NT), igungstoleran	bestätigt mit einer g zen, erythemwirksa eisen. (Die Artikelnu	äquivalenten optisch w gesonderten "Äquivalen: m idenfische Werte zu d immern sind hier maßge Bezeichnung	z Bestätigung", en originalen	äquivalent ga	original	ausgeführt Leistungsstufe? (Z.B. "Z" oder 300W o. Ökomodus)	
	GB-1	4	100672	OxyTan 600	W Ultra by new technology					8 3 2 % 0	
	OT/ST (lang)	6	290100		ht BLUE 160W R by nev			X	=		
	OT/ST (lang)	7	290110		•	EEN 160W R by new technology					
	OT/ST (lang)	7	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new	technology		X	=1		
	OT/ST (lang)	7	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by		X				
	UT (lang)	5	290100	Rainbow Lig	ht BLUE 160W R by new	R by new technology					
	UT (lang)	4	290110	Rainbow Lig	ht GREEN 160W R by r	ew technology		X			
	UT (lang)	4	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new	technology		X			
	UT (lang)	4	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by	new technology		x			
	SB ND	2	290000		ht BLUE 25W by new te				4		
	SB ND	1	290010		ht GREEN 25W by new	•		X	4		
	SB ND		290020		ht RED 25W by new ted			X	4		
	SB ND	1	290030	Rainbow Lig	ht YELLOW 25W by ne	w technology		X	1		
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge							H			
290 290 200 200 200 200	bzw. das Gerä	te- und uteile ord nkraft e (Pflicht er Fachki	Betriebsbuch b dnungsgemäß (feld)	zw. den Gerä	tepass! Die Fachkra	treiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in					
<u> </u>	UV-POWER-LIC Germany Phon	ie: +49 (H Industriestraß 0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97	Series Sel/III	DEKRA DEKRA	es contrary name Tacamodates or min		NEW LEGINOSIOSAL	