400 	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, o optisch v Reduzier Regulati zustand d	dass das nach wirksamen Bau ungen der Vor onen sowie de des Solariums c	folgend ange teile wie UV-l schaltleistung rerythemalei ıls Neugerät.	Imrüstung auf c gebene Solarium durch Lampen, UV-Strahlern, Fi gen (Softwareänderunge n Bestrahlungsstärke von Bei dem Einsatz von nich	Austausch der Altte Iterscheiben, Vorsch en durch Menüeinste 1 0,3W/qm entsprich tt originalen optisch	– le gegen die ange altgeräte, EPROM s Ilung, VSG um/abk t. Als Grundlage die wirksamen Bauteile	gebenen d owie den g lemmen us eser Erkläru	riiginalen oder gegebenenfalls w.), den ng gilf der
380	gültige Aquivalenzbestätigung dieser Erklärung be Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef UV-Kit ID-1181: Ergoline Affinity 600 Twin Power o. Shoulder Tan BlueLine (BlueQ) Umrüstung				
= = 370	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1181 UV-Variante: RainbowLight-OxyTan HP en der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.				
360	OPTISCH ' Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	WIRKS, bzw. Erst ezeichnu rücksicht owie UV-	ihm übertra AME BAUT inverkehrbring ng NEW TECHN tigung der Fert Strahler des So	genen Arbe <u> </u>	nlichen Ausbildung, K eiten beurteilen und n blgend aufgeführten äqu bestätigt mit einer geso izen, erythemwirksam id eisen. (Die Artikelnumm	nögliche Gefahre vivalenten optisch wi nderten "Äquivalenz entische Werte zu de ern sind hier maßge	n erkennen kann rksamen Bauteile Bestätigung", en originalen		er einschlägigen Teistnudgstoffen (2.8 2. oder 300W o. Okomodus) Ökomodus)
	GB-1 OT/ST (lang)	3 7 7	ArtNr. 100672 290100		ArtBe	hnology			Ö. Z. C. Z. E. C. Z. G.
	OT/ST (lang)	7	290110		ht GREEN 160W R by new to			X X	
	UT (lang) 5 290040 Rainbow Lie				at YELLOW 160W R by new technology at BLUE 100W R by new technology at GREEN 100W R by new technology			X X X	
	UT (lang) UT (lang)	4	290060		ht RED 100W R by new tech	•		X D	
300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge	erät:							
290 280	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerä				und Befreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, epass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in				en optisch
<u></u>	UV-POWER-LIC Germany Phon E-mail: info@ne	ne: +49 (0)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59	31 9830-97	Delicibel/III	DENRA	(LEONGRY TRESPOSORY OTHER	NEW LEGINOLOGY