400 =	103 BE	STÄ	JIGUN	1Gzur U	Imrüstuna au	ıf die Bestrahlı	unasstärke Fer	· 0.3V	V/aı	m		
390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.											
200	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef							
58V =	Bezeichnur	ng Beli	chtungsgerä	t:	UV-Kit ID-1185: Ergoline Premium 900 EVG (5 Sterne)							
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung							
= = 270	Geräte-Nr. I Artikel-Nr./B				Butter-ID: 1185 UV-Variante: RainbowLight - OxyTan HP							
<u></u> 3/V_ 	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisi								te Fachkraft.			
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)											
360	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Er ezeichn rücksich	ung NEW TECHÎ htigung der Fer	ger der nachfo NOLOGY (NT), tigungstoleran	bestätigt mit einer g zen, erythemwirks a	rten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile ner gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", rksam identische Werte zu den originalen elnummern sind hier maßgebend).			rteil	ausgeführt keistungsstufe? Leistungsstufe? cale kinnigsstufe? acer 2. oder 3300W o. Ökomodus)		
		Anz.	ArtNr.		Ari	Bezeichnung		äquivalent	original	ausgefü Leistung (z.B. "2" (300W o. Ökomoc		
	GB-1	5	100672	OxyTan 600	W Ultra by new technol	ogy		X			•	
	OT/ST (lang)	9	290100	Rainbow Lig	ht BLUE 160W R by ne	w technology	X					
	OT/ST (lang)	9	290110	Rainbow Lig		X						
	OT/ST (lang)	9	290120	Rainbow Light RED 160W R by new technology								
	OT/ST (lang)	9	290130	Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology								
	UT (lang)	5	290100	Rainbow Light BLUE 160W R by new technology				X				
	UT (lang)	5	290110	Rainbow Lig	ht GREEN 160W R by r	new technology	X					
	UT (lang)	4	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new	technology		X	_			
	UT (lang)	4	290130		t YELLOW 160W R by new technology			X				
	SB ND	2	290000	Rainbow Light BLUE 25W by new technology					_			
	SB ND	1	290010		GREEN 25W by new technology			X				
	SB ND	1	290020		at XELLOW 25W by new technology		X					
	36 ND	B ND 1 290030 Rainbow Light YELLOW 25W by new technology										
Chipkarte Art.Nr.: 300102 einsetzen. *Schulterbräunerscheibe: 1 x Art. Nr. 85414												
	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:								Ы			
290 280 270	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät				tepass! Die Fachkra	nd Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, pass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch owie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma Betreiber Straße/Nr.						
	Plz./Ort					Piz./Ort						
280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechnartner Betreiber						
	Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift						
	Fachkraft					Betreiber/in						
270	Germany Phor	ne: +49 (H Industriestraß (0)5931 9830-0 nology.de / wv	Fax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA DEKRA	CO CONTORN NAME TRANSPORTERS OF NAME	ŀ	NEW LEAPING OF A		