Bezelchung Bellchungsgeröt: UV-Kit ID-1248: Ergoline Evolution 500 Turbo Power APS Zusdzinio zum Geröt: BlueLine (BlueQ) Umrüstung Geräde - Nr. Belichungsgeröt: UV-Varanze (BlueQ) Umrüstung Ceräde - Nr. Belichungsgeröt: UV-Varanze (BlueQ) Umrüstung Ceräde - Nr. Belichungsgeröt: UV-Varanze (BlueQ) Umrüstung (UV-Varanze) Ceräde - Nr. Belichungsgeröt: UV-Varanze (BlueQ) Umrüstung Ceräde - Nr. Belichungsgeröt: Eräfler (BlueQ) Umrüstung OPTISCH- WRKSAME E AUTIFILE Der Keräfler (BlueQ) Umrüstung Der Keräfler (BlueQ) OV (Nr. Bezifler) met inter geschaften Argubilate Beliffer (BlueQ) Beliffer (BlueQ) OTIST (Img) 0.00672 Ovrfan 600N Ultra by new technology X Img grög OTIST (Img) 0.20100 Rantzow Light BLUE 160W R By new technology X Img grög Img	ł			chtungsgerä			nungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. K-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
Bergener Hur, Belichbungsgeröt: Artiker Hur, Bestell Artz: Butter LD: UV-Voring P: albeeutight - Coytan HP Für die om Gefäl auszuführenden Täfigkeiten der Umrüchung, beauftragen Sie de Hen ausbeiten Bestennungen, die hm übertragenen Arbeiten beurfellen und mögliche Gefahren erkennen konn. Routeit Butter LD: Butter LD: Butte		Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung Butler-ID: 1248							
Arthel-Nur, Destell-Nur, UV-Variatelie Rainbowdghi - Oxytan HP Rür die am Geräd auszulührenden Tädigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierie Fachkraft. (Als Fachkraft gl), wer aufgrund seiner fachklichen Ausbildung, Kennhisse und Erfahungen zwie Kennhis der einschlie Bestimmungen, die him übertragenen Arbeiten beuteilen und mögliche Gefahen eikennen kann.) OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersfeller bzw. Entitwerkehnbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bautelle der Markenbezeichnung NEW FECHRIOLOSY (NII), bestätigt mit einer gesonderfen 'Aquivalenz Bestätigung', dass unter Berdiskkindung der Fefforgusteisenzen, erfhermitiksam Identiche Verfez ud en oliginden UV-Lampen sowie UV-Stahler des Solariums aufweisen. (Die Artikklummerne sind her moßgebend). Image Stahler Stahl													
Als Fochkraft gill, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlid betringenen Arbeiten beurfellen und mögliche Gefahren erkennen kann. Soutiei OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Soutiei Soutiei Burlenie Der Hersfeller bzw. Esthiverskhubringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteler der Kankenbezichnung NEW TECHNOLOGY (NI), bestättigt mit einer gesonderten 'Aquivalenz Bestättigung', dass unter Beröcksichtigung der Ferforgungsbearbenzen, er/Henwirksam identifiche Were zu den optignelen UV-lampen sowie UV-Schlerer der Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind her moßgebend). Image: Solarium aufweisen. (Die Artikelnummern sind her moßgebend). Anz ArtNr. Adt-Bezeichnung Image: Solarium aufweisen. (Die Artikelnummern sind her moßgebend). OTIST (lang) 2 20100 Reinbow Light BLUE 160W R by new technology X Image: Solarium aufweisen. OTIST (lang) 2 20100 Reinbow Light RED 160W R by new technology X Image: Solarium aufweisen. UT (lang) 2 20100 Reinbow Light RED 160W R by new technology X Image: Solarium aufweisen. UT (lang) 2 20100 Reinbow Light RED 160W R by new technology X Image: Solarium aufweisen. UT (lang) 2 20100 Reinbow Light RED 160W R by new technology X Image: Solarium aufweisen. UT (lang) </th <th></th>													
Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Getahren erkennen kann.) Soriell Durchgebit Der Hansteinbackchnönigt der nachfögend aufgeföhrten ätgivadenten optisch wirksamen Baubilik Soriell Durchgebit Der Hansteinbackchnönigt der nachfögend aufgeföhrten ätgivadenten optisch wirksamen Baubilik Soriell Durchgebit VI- Lampen sowie UV-Strahler des Solations aufweiken. (Die Arfikehnummers ind hier mößgebend). Soriell Sorielle Soriele Sorielle So		Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fach								hkraft.			
Der Hasteller bez., Entliverkehnbinger den nachfolgend aufgeführen äquivalenten optisch wirksamen Bautelie der Markenbezeichnung HEW TECHROLOGY (NT), bestäftigt mit einer gesonderten 'Aquivalenten optisch wirksamen Bautelie der Markenbezeichnung HEW TECHROLOGY (NT), bestäftigt mit einer gesonderten 'Aquivalenten Bestäftigung', dass unter Berlöckschittigung der fertigungsoheienzen, eryftensteinstein der Markenbezeichnung mg gg gg Anz. ArtNr. ArtBezeichnung X Image: Status and Sta									nis di	er eir	ischl	agiger	
GB-1 3 100672 OxyTan 600W Ultra by new technology X . OT/ST (lang) 6 290100 Rainbow Light BLUE 160W R by new technology X . OT/ST (lang) 7 290110 Rainbow Light QREEN 160W R by new technology X . . OT/ST (lang) 7 290120 Rainbow Light QREEN 160W R by new technology X . . OT/ST (lang) 6 290120 Rainbow Light QREEN 160W R by new technology X . . UT (lang) 6 290120 Rainbow Light BLUE 160W R by new technology X . . UT (lang) 4 290120 Rainbow Light RED 160W R by new technology X . . UT (lang) 4 290120 Rainbow Light GREEN 160W R by new technology X . . UT (lang) 4 290120 Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology X . . . SB ND 2 290000 Rainbow Light GREEN 25W by new technology X SB ND 2 290020 Rainbow Li		Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Er zeichn rücksicl	stinverkehrbring ung NEW TECHN htigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer ges zen, erythemwirksam	onderten "Äquivalenz Bestätigung", identische Werte zu den originalen			(bitt	e ankr	euzen / e	
OT/ST (lang) 6 280100 Rainbow Light BLUE 160W R by new technology X OT/ST (lang) 7 280110 Rainbow Light GREEN 160W R by new technology X OT/ST (lang) 7 290120 Rainbow Light RED 160W R by new technology X OT/ST (lang) 6 290130 Rainbow Light RED 160W R by new technology X OT/ST (lang) 6 290130 Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology X UT (lang) 5 290100 Rainbow Light RED 160W R by new technology X UT (lang) 4 290110 Rainbow Light RED 160W R by new technology X UT (lang) 4 290120 Rainbow Light RED 160W R by new technology X UT (lang) 4 290130 Rainbow Light RED 160W R by new technology X SB ND 2 290000 Rainbow Light RED 25W by new technology X ss ND 2 290020 Rainbow Light YELLOW 25W by new technology X			Anz.	ArtNr.		ArtE	ezeichnung	äqui	origi	ausg	Leish	(z.B. "2" o 300W o.	
OT/ST (lang) 7 280110 Rainbow Light GREEN 160W R by new technology X		GB-1	3	100672	OxyTan 600\	N Ultra by new technology	,	X					
OT/ST (lang) 7 290120 Rainbow Light RED 160W R by new technology X OT/ST (lang) 6 290130 Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology X UT (lang) 5 290100 Rainbow Light GREEN 160W R by new technology X UT (lang) 4 290120 Rainbow Light GREEN 160W R by new technology X UT (lang) 4 290120 Rainbow Light GREEN 160W R by new technology X UT (lang) 4 290120 Rainbow Light SELUE 160W R by new technology X UT (lang) 4 290130 Rainbow Light SELUE 25W by new technology X SB ND 2 290010 Rainbow Light GREEN 25W by new technology X SB ND 2 290020 Rainbow Light RED 25W by new technology X sB ND 1 280030 Rainbow Light YELLOW 25W by new technology X sB ND 1 280030 Rainbow Light YELLOW 25		OT/ST (lang)	6	290100	Rainbow Light BLUE 160W R by new technology			X					
OT/ST (lang) 6 290130 Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology X		OT/ST (lang)	7	290110	Rainbow Ligh	ht GREEN 160W R by new technology		X					
UT (lang) 5 290100 Rainbow Light BLUE 160W R by new technology X UT (lang) 4 290110 Rainbow Light GREEN 160W R by new technology X UT (lang) 4 290120 Rainbow Light RED 160W R by new technology X UT (lang) 4 290120 Rainbow Light RED 160W R by new technology X UT (lang) 4 290120 Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology X SB ND 2 290000 Rainbow Light GREEN 25W by new technology X SB ND 2 290020 Rainbow Light RED 25W by new technology X SB ND 2 290030 Rainbow Light YELLOW 25W by new technology X SB ND 1 290030 Rainbow Light YELLOW 25W by new technology X stratistich SB ND 1 290030 Rainbow Light YELLOW 25W by new technology X <td></td> <td>OT/ST (lang)</td> <td>7</td> <td>290120</td> <td>Rainbow Ligh</td> <td>nt RED 160W R by new te</td> <td>chnology</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		OT/ST (lang)	7	290120	Rainbow Ligh	nt RED 160W R by new te	chnology	X					
UT (lang) 4 290110 Rainbow Light GREEN 160W R by new technology X UT (lang) 4 290120 Rainbow Light RED 160W R by new technology X UT (lang) 4 290130 Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology X SB ND 2 290000 Rainbow Light GREEN 25W by new technology X SB ND 2 290010 Rainbow Light GREEN 25W by new technology X SB ND 2 290020 Rainbow Light RED 25W by new technology X SB ND 1 290030 Rainbow Light YELLOW 25W by new technology X SB ND 1 290030 Rainbow Light YELLOW 25W by new technology X standblinkende Arbeilen cazud/Uhrende Arbeilen Zuzätzlich Zuzätzlich		OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Ligh	ht YELLOW 160W R by ne	ew technology	X					
UT (lang) 4 290120 Rainbow Light RED 160W R by new technology X		UT (lang)	5	290100	Rainbow Ligh	nt BLUE 160W R by new t	echnology	X] [
UT (lang) 4 280130 Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology X Image: Constraint of the constraint o		UT (lang)	4	290110	Rainbow Ligh	nt GREEN 160W R by nev	v technology	X					
SB ND 2 290000 Rainbow Light BLUE 25W by new technology X		UT (lang)	4	290120	Rainbow Ligh	nt RED 160W R by new te	chnology	X] [
SB ND 2 290010 Rainbow Light GREEN 25W by new technology X		UT (lang)	(lang) 4 290130 Rainbow Lig			ht YELLOW 160W R by new technology		X					
SB ND 2 290020 Rainbow Light RED 25W by new technology X		SB ND 2 290000 Rainbow Ligh			Rainbow Ligh	nt BLUE 25W by new technology		X					
SB ND 1 290030 Rainbow Light YELLOW 25W by new technology X		SB ND 2 290010 Rainbow Ligh			Rainbow Ligh	nt GREEN 25W by new technology							
Zusätzlich auszuführende Arbeiten Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät: Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserk bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Straße/Nr. Plz./Ort F-Mail Adresse (Pflichtfeld)		SB ND	2	290020	Rainbow Ligh	RED 25W by new technology							
Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Beilchtungsgerät: Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserk bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Firma Betreiber Straße/Nr. Straße/Nr. Plz./Ort Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr.		SB ND	1	290030	Rainbow Ligh	ht YELLOW 25W by new t	echnology	X		Ŀ]		
auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät: Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserk bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort F-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr.	_		î	1;Sensor laut Herst	ellerangaben de	installieren!							
bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr.	c	uszuführende Arl											
Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	k	ozw. das Geräl virksamen Bau	e- und teile or	Betriebsbuch bz	w. den Gerät	epass! Die Fachkraft I	pestätigt mit seiner Unterschrift, dass die o nden Arbeiten ordnungsgemäß durchge	ingeg	ebene	en opi		(lärung	
E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr.		Straße/Nr.					Straße/Nr.						
	ľ												
Vor-/Name der Fachkraft Ansprechpartner Betreiber	ŀ	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift						

E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de