400 <u> </u> 	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, optisch v Reduzier Regulati zustand d	dass das nach wirksamen Bau ungen der Vor onen sowie de des Solariums c	folgend ange teile wie UV-L schaltleistung rerythemalei ils Neugerät.	mrüstung auf die Bestrahlungss gebene Solarium durch Austausch der Altteile ge ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltge en ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung n Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirks ziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch"	egen die ange eräte, EPROM s j, VSG um/abk Grundlage die amen Bauteile	gebenen oi owie den g Iemmen usv ser Erklärur	iginalen oder egebenenfalls w.), den ig gilt der
			htungsgerä		KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dern	TAMES THE SECON		
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1449: KBL megaSun 6000 Super			
	Zusatzinfo z	usatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung			
270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: <b>1449</b> UV-Variante: RainbowLight - OxyTan HP			
3/V :	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fo (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie							*
					lichen Ausbildung, Kennthisse und Erfahru iten beurteilen und mögliche Gefahren erl			er einschlägigen
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich owie UV-	ng NEW TECHN tigung der Fert Strahler des Sc	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksa bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Best zen, erythemwirksam identische Werte zu den or eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend	ätigung", iginalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)
	GB-1	Anz.	ArtNr.	OurTen 400	ArtBezeichnung			
	OT/ST (lang)	6	290040		500W R7S by new technology  and BLUE 100W R by new technology		X	
	OT/ST (lang)	7	290050		nt GREEN 100W R by new technology		X	
	OT/ST (lang)	7	290060	Rainbow Lig	nt RED 100W R by new technology		X	
	OT/ST (lang)	7	290070	Rainbow Lig	nt YELLOW 100W R by new technology		X	
	UT (lang)	6	290040	Rainbow Lig	nt BLUE 100W R by new technology		X	
	UT (lang)	5	290050	Rainbow Lig	nt GREEN 100W R by new technology		X	
	UT (lang)	5	290060	Rainbow Lig	nt RED 100W R by new technology		X	
	UT (lang)	5	290070	Rainbow Lig	nt YELLOW 100W R by new technology		X	
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge							
7	Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerä wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht firma der Fachkraft  Straße/Nr.  Plz./Ort  E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der Fachkraft				epass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Untersch	nrift, dass die a mäß durchgef	ngegebene	en optisch
270	UV-POWER-LIC Germany Phon	ie: +49 (0		ax: +49 (0)59:	Meppen / 31 9830-97		g) min	NEW LERINGEDSA