

# 03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0.3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.

Hersteller des Belichtungsgerätes:

JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef

Bezeichnung Belichtungsgerät:

UV-Kit ID-1491: Ergoline Esprit 770 Dynamic Power IQ o. HD Shoulder Tan

Zusatzinfo zum Gerät:

Geräte nach dem 23.07.07 nur Wechsel der UV-Röhren und Strahler

Geräte-Nr. Belichtungsgerät:

Butler-ID: 1491

Artikel-Nr./Bestell-Nr.:

UV-Variante: RainbowLight - OxyTan HP

Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)

## OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).

|                                                        |          |                  |                                               | Bauteil    |          | Durchgeführte Maßnahmen<br>(bitte ankreuzen / eintragen) |                                                           |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |          |                  |                                               | äquivalent | original | ausgeführt                                               | Leistungsstufe?<br>(z.B. '2' oder<br>300W o.<br>Ökomodus) |
| Anz.                                                   | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |                                               |            |          |                                                          |                                                           |
| GB-1                                                   | 4        | 100672           | OxyTan 600W Ultra by new technology           | X          |          |                                                          |                                                           |
| OT/ST (lang)                                           | 7        | 290100           | Rainbow Light BLUE 160W R by new technology   | X          |          |                                                          |                                                           |
| OT/ST (lang)                                           | 7        | 290110           | Rainbow Light GREEN 160W R by new technology  | X          |          |                                                          |                                                           |
| OT/ST (lang)                                           | 8        | 290120           | Rainbow Light RED 160W R by new technology    | X          |          |                                                          |                                                           |
| OT/ST (lang)                                           | 8        | 290130           | Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology | X          |          |                                                          |                                                           |
| UT (lang)                                              | 5        | 290100           | Rainbow Light BLUE 160W R by new technology   | X          |          |                                                          |                                                           |
| UT (lang)                                              | 5        | 290110           | Rainbow Light GREEN 160W R by new technology  | X          |          |                                                          |                                                           |
| UT (lang)                                              | 4        | 290120           | Rainbow Light RED 160W R by new technology    | X          |          |                                                          |                                                           |
| UT (lang)                                              | 4        | 290130           | Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology | X          |          |                                                          |                                                           |
| Chipkarte Art.Nr. 300112 einsetzen.                    |          |                  |                                               |            |          |                                                          |                                                           |
| Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät: |          |                  |                                               |            |          |                                                          |                                                           |

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 - 983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Firma der Fachkraft

Straße/Nr.

Plz./Ort

E-Mail Adresse (Pflichtfeld)

Vor-/Name der Fachkraft

Datum/Unterschrift der Fachkraft

Firma Betreiber

Straße/Nr.

Plz./Ort

Kunden-Nr.

E-Mail Adresse (Pflichtfeld)

Ansprechpartner Betreiber

Datum/Unterschrift Betreiber/in

UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen /  
Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97  
E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de



Creation-Date: