_	.400	103 RE	ςτ <i>'</i>	TICHN	IC	(200. * 01. 02.00 a. di o!	- Davidsolali osas		0.01	N I I		
		O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder										
Ξ		äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
=	.390											
Ξ												
Ξ	200	Hersteller d	es Be	lichtungsgerä	tes:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach						
=	. 580	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-284: KBL megaSun 6900 Super						
=		Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 3						
Ξ	370	Geräte-Nr. I Artikel-Nr./B				Butler-ID: 284 UV-Variante: RainbowLight-OxyTan HP						
Ξ		Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen										
		Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)										
		•		SAME BAUT		olgend aufgeführten äqui	ivalenten optisch wirksamen Bauteile			uteil	Durchgeführte Maßnah (bitte ankreuzen / eintra	
		der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",									rt stufe? der us)	
		der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung'', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Anz. ArtNr. ArtBezeichnung										
			Anz	. ArtNr.		ArtBez	eichnung		ğ	orig	aus (z.B 300 Ök	
		GB-1	4	100670	OxyTan 400-	-500W R7S by new technolog	у		X]
		OT/ST (lang)	6	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology]
		OT/ST (lang)	7	290050			RED 100W R by new technology YELLOW 100W R by new technology BLUE 100W R by new technology GREEN 100W R by new technology			\sqcup		
		OT/ST (lang)	7	290060		·]
		OT/ST (lang)	7	290070								_
		UT (lang)	6	290040						믜]
		UT (lang)	5	290050]
		UT (lang) UT (lang)	5	290060		RED 100W R by new technology YELLOW 100W R by new technology			X	HI]
		OT (lally)	1	654783		2 10 - 0.3 megaSun]
				55.1.55	10011000	o to megacon			Г			1
		;1;Vorschaltgeräteplatte P10 austauschen										
	200 -											
		Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
=						und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft bes						
=	790		uteile o			, sowie die auszuführend						
Ξ	. L / V	Straße/Nr.			Straße/Nr.						_	
=		Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der Fachkraft					Plz./Ort					
=	280					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in						
	LUV											
												_
=	270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97										
				hnology.de / ww				DEKRA	OJ NEZ		NEW JEGNINOIOS	J