400 = = = 390	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, optisch v Reduzier Regulati zustand d	dass das nach wirksamen Bau ungen der Vor onen sowie de des Solariums c	folgend ange teile wie UV-l schaltleistung rerythemalei ıls Neugerät.	mrüstung auf die Bestrahli gebene Solarium durch Austausch der A ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vor en (Softwareänderungen durch Menüein 1 Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspr Bei dem Einsatz von nicht originalen optis ziehungsweise dem "Geräte- und Betriek	ltteile gegen die ange schaltgeräte, EPROM s nstellung, VSG um/abk icht. Als Grundlage die ich wirksamen Bauteile	gebenen o owie den g Iemmen us ser Erklärur	riginalen oder egebenenfalls w.), den ng gilt der
	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef			
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-811: Ergoline Inspiration 400 Twin Power			
	Zusatzinfo z	Zusatzinfo zum Gerät:						
270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 811 UV-Variante: RainbowLight - OxyTan HP			
<u> </u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fo (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie							
					lichen Ausbildung, Kenntnisse und : iten beurteilen und mögliche Gefal			er einschlägigen
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferl	er der nachfo OLOGY (NT), igungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optiscl bestätigt mit einer gesonderten 'Äquival zen, erythemwirksam identische Werte z eisen. (Die Artikelnummern sind hier maß ArtBezeichnung	enz Bestätigung", u den originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)
	GB-1	3	100670	OvyTop 400	500W R7S by new technology	1		6 3 C 8 O
	OT/ST (lang)	6	290100		nt BLUE 160W R by new technology		X	
	OT/ST (lang)	6	290110		nt GREEN 160W R by new technology			
	OT/ST (lang)	6	290120	Rainbow Lig	nt RED 160W R by new technology		X	
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Lig	nt YELLOW 160W R by new technology	echnology		
	UT (lang)	4	290080	Rainbow Lig	nt BLUE 120W R 2m by new technology			
	UT (lang)	4	290085	Rainbow Lig	nt GREEN 120W R 2m by new technology			
	UT (lang)	3	290090	Rainbow Lig	nt RED 120W R 2m by new technology			
	UT (lang)	3	290095	Rainbow Lig	nt YELLOW 120W R 2m by new technology		X	
300	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge	erät:						
290 280	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerä				und Befreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, epass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in			
<u> </u>	UV-POWER-LIC Germany Phon E-mail: info@ne	ne: +49 (0)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59	Meppen / 31 9830-97	ELLEN EL	Olara Machapholofia Proportion	NEW LEGINOLOSA