400 = = = = 390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
200	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
58V =					UV-Kit ID-818: Ergoline Inspiration 450-S Twin Power						
	Zusatzinfo z	um G	erät:								
270	Geräte-Nr. E Artikel-Nr./B				Butter-ID: 818 UV-Variante: RainbowLight - OxyTan HP						
<u> </u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte F. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowi							achkraft.			
					nlichen Ausbildung, K Fiten beurteilen und n				nis de	r einschlägigen	
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ei ezeichr rücksic	nung NEW TECHN htigung der Fert	jer der nachfo IOLOGY (NT), igungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstufe? (Z.B. "Z" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung		ģ	orig	aus (z.B 300)	
	OT/ST (kurz)	OT/ST (kurz) 3 205297 OxyTan x-TANsive				BW CS 335mm					
	GB-1	4	100672	OxyTan 600	W Ultra by new technology		ology				
	OT/ST (lang)	7	290100	Rainbow Lig	ht BLUE 160W R by new tec	hnology					
	OT/ST (lang)	7	290110	Rainbow Lig	ht GREEN 160W R by new to	echnology		X			
	OT/ST (lang)	6	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new tech	inology		X			
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by new	technology		X			
	UT (lang)	4	290080	Rainbow Light BLUE 120W R 2m by new technology				X	\sqcup		
	UT (lang)	4	290085		Rainbow Light GREEN 120W R 2m by new technology						
	UT (lang)	4	290090		Rainbow Light RED 120W R 2m by new technology Rainbow Light YELLOW 120W R 2m by new technology						
	UT (lang)	4	290095	Nambow Lig	TELECON IZOW K ZIII by I	lew technology		X			
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
290 290 200 200 200 200	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerä				tepass! Die Fachkraff be	nd Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätser pass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch pwie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in					
					31 9830-97		DORKA)	to CONTROL OF THE CON	ŀ	new Telephinology	