.400	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
.390											
.380	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1054: Ergoline Classic 450 Turbo Power						
	Zusatzinto zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1054 UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP						
.3/V	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten				126	n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.					
						g, Kenntnisse und Er Id mögliche Gefahr			nis de	er einschlägigen	
360	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauter der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).								uteil	Durchgeführte Maßnahmen (pitte ankrensen / eintragen) 2 0 0 0 0. 2 0. 2	
		Anz.	ArtNr.		Art	-Bezeichnung		äquivalent	original	ausgefül Leistung: (z.B. "2" c 300W o. Ökomoc	
	GB-1	4	100672	BEAUTY LIG	GHT 600W Ultra by new	technology		X			
	OT/ST (lang)	6	290100	Rainbow Lig	ht BLUE 160W R by new	v technology		X			
	OT/ST (lang)	7	290110	Rainbow Lig	ht GREEN 160W R by r	ew technology					
	OT/ST (lang)	6	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new	technology	nology				
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology							
	UT (lang)	5	290100	Rainbow Light BLUE 160W R by new technology   Rainbow Light GREEN 160W R by new technology				X			
	UT (lang)	4	290110					X			
	UT (lang)	4	290120	Rainbow Light RED 160W R by new technology							
	UT (lang)	UT (lang) 4 290130 Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology						X			
300 •	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge										
.290	bzw. das Gerä	le- und l Iteile ord	Betriebsbuch bz	w. den Geräl	tepass! Die Fachkra	ax: +49 (0)5931 -983094 7 bestätigt mit seiner Ur renden Arbeiten ordnu <mark>Firma Betreiber</mark>	nterschrift, dass die o ngsgemäß durchge	an ge ge	bene	n optisch	
	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort					
280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraff					Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Untersc Betreiber/in	hriff				
270	Germany Phon	e: +49 (	H Industriestraße D)5931 9830-0 Fe 10logy.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		CORRA	the law of	)	NEW REMANDING	