| 400<br>           | Es wird hiermit<br>äquivalenten<br>notwendigen<br>Europäischen   | t erklärt,<br>optisch<br>Reduzier<br>Regulati         | dass das nacht<br>wirksamen Baut<br>rungen der Vors<br>ionen sowie de | olgend ange<br>teile wie UV-L<br>chaltleistung<br>rerythemaler           | Imrüstung auf die<br>gebene Solarium durch A<br>.ampen, UV-Strahlern, Filte<br>gen ( Softwareänderungen<br>n Bestrahlungsstärke von 0<br>Bei dem Einsatz von nicht d   | ustausch der Altreile ge<br>rscheiben, Vorschaltge<br>durch Menüeinstellung,<br>,3W/qm entspricht. Als ( | gen die ange<br>räte, EPROM s<br>VSG um/abk<br>Grundlage die | geben<br>owie d<br>lemme<br>sser Erk     | en ori<br>Ien ge<br>en usw<br>Clärun | ginalen oder<br>gebenenfalls<br>v.), den<br>g gilt der |            |
|-------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|------------|
| 380<br>380        | gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung ber Hersteller des Belichtungsgerätes:  Bezeichnung Belichtungsgerät:  Zusatzinfo zum Gerät:  |   |   |  | JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef  UV-Kit ID-1108: Soltron Z-40 Super (ab 10 2001)  BlueLine(BlueQ) Umrüstung)  |  |  |  |                                      |  |            |
| 370               | Geräte-Nr. Belichtungsgerät.<br>Artikel-Nr./Bestell-Nr.:<br>Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeite   |   |   |  | Butler-ID: 1108  UV-Variante: RainbowLight-oxyTan HP  on der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  Uichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen   |  |  |  |                                      |  |            |
| 360               | OPTISCH ' Der Hersteller der Markenbe dass unter Be  | gen, die<br>WIRKS<br>bzw. Ers<br>ezeichnu<br>rücksich | AME BAUTE<br>tinverkehrbring<br>ing NEW TECHN<br>tigung der Ferti     | genen Arbe<br><u>ILE</u><br>er der nachfo<br>OLOGY (NI),<br>gungstoleran | olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).  ArtBezeichnung |  |  | .)                                       | original                             | Durchgeführte Maí<br>(bitte ankreuzen / e              | ßnahmen    |
|                   | GB-1<br>OT/ST (lang)<br>OT/ST (lang)   | 3 [4 [4]  | 100670<br>290040<br>290050  | Rainbow Lig  | GHT 400-500W R7S by new technology the BLUE 100W R by new technology the GREEN 100W R by new tech  | nnology  |  | X<br>X<br>X                              |                                      |  |            |
|                   | OT/ST (lang)         5         290070         Rainbow Li           UT (lang)         6         290040         Rainbow Li   |   |   |  | ht RED 100W R by new technology  ht YELLOW 100W R by new technology  ht BLUE 100W R by new technology  ht GREEN 100W R by new technology   |  |  |  |                                      |  |            |
|                   | UT (lang) UT (lang)  | 5 5   | 290060  | Rainbow Lig  | ht RED 100W R by new technol ht YELLOW 100W R by new tech  | ogy  |  | X<br>X                                   |                                      |  |            |
|                   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                      |  |            |
| 300               | Zusätzlich<br>auszuführende Ar<br>am Belichtungsge   |   |   |  |  |  |  |  |                                      |  |            |
| 290<br>290<br>280 | Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft  Straße/Nr.  Plz./Ort  E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der Fachkraft |   |   |  | tepass! Die Fachkraft bestä  | ätigt mit seiner Untersch  | iff, dass die a<br>näß durchgef                              | nge ge                                   | bene                                 | n optisch  |            |
| 270               |  | ie: +49 (0  | l Industriestraße<br>0)5931 9830-0 F                                  | ax: +49 (0)59.   | 31 9830-97   | interior Dekra   |  | cu conflig<br>en fischerotisch<br>exwire | ŀ                                    | new Techno   | ું<br>કુપા |