400 	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen	t erklärt, optisch Reduzie Regulal	dass das nacht wirksamen Baut rungen der Vors ionen sowie de	iolgend ange teile wie UV-l chaltleistung rerythemalei	Imrüstung auf die Bestrahlungsstärke Ee gebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die ang ampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM jen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/ab n Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage d Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bautei	egebe sowie klemn ieser E	enen oi den g nen usv irklärur	riginalen oder egebenenfalls w.), den ng gilt der	
380	güttige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung be Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef UV-Kit ID-1110: Ergoline Inspiration 400-S Super Power				
	Zusatzinfo zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Ultra Brenner GY 9,5				
370	Artikel-Nr./B	estell-l	٩r.:	n Tätigkeite		UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.			
					ilichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie iten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kan		tnis d	er einschlägigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ers ezeichn rücksich	ung NEW TECHN ifigung der Ferfi	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).		original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. 2 oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		oie oie	(z.B 300	
	OT/ST (kurz) GB-1	3	205297		GHT red intensive tan x-press power 8W "CS" 33,5cm GHT 600W Ultra by new technology	X			
	OT/ST (lang)	6	290040		ht BLUE 100W R by new technology	X			
	OT/ST (lang)	6	290050		ht GREEN 100W R by new technology				
	OT/ST (lang)	6	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology				
	OT/ST (lang)	6	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology	X			
	UT (lang)	4	290080	Rainbow Lig	ht BLUE 120W R 2m by new technology	X			
	UT (lang)	4	290085	Rainbow Lig	ht GREEN 120W R 2m by new technology	X			
	UT (lang)	3	290090	Rainbow Lig	ht RED 120W R 2m by new technology	X			
	UT (lang)	3	290095	Rainbow Lig	ht YELLOW 120W R 2m by new technology	X			
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge					F			
290 280	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft Straße/Nr. Ptz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten dara tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die , sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchge Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in	angeg	gebene	en optisch	
270	Germany Phon	ie: +49 (H Industriestraße 0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59	Meppen / 31 9830-97	CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL		new Realine 1934	