400 	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, optisch Reduzie Regulat zustand	dass das nacht wirksamen Baut rungen der Vors ionen sowie de des Solariums a	olgend ange teile wie UV-L chaltleistung rerythemaler Is Neugerät.	mrüstung auf die Bestrahlungsstärke l gebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die d ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPRG en ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um 1 Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlag Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Ba ziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulege	angeg OM so /abkle je dies uteiler	eben wie d emme er Erk	en ori Ien ge en usw Clärun	ginalen oder gebenenfalls r.), den g gilt der	
			chtungsgerä		UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Sch	270	sch G	mün	ıd	
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät	:	UV-Kit ID-1159: uwe Triumph XTT (OT 100 / UT 100)					
	Zusatzinfo zum Gerät:				(400er Version) BlueLine( BLueQ ) Umrüstung					
= = 270	Geräte-Nr. E Artikel-Nr./B				Butler-ID: UV-Variante:		owLigI	ht - oxy	/Tan HP	
	Für die am (	ür die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägiger								
					iten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen k			ns a e	r einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ers ezeichni rücksich	ung NEW TECHN ifigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	elgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Baute bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	eile	äquivalent ga	uteil o	ausgeführt Lektungsstufe?  (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		äqui	original	ausgefüh Leistungs (z.B. "2" o 300W o. Ökomod	
	GB-1	3	100672	BEAUTY LIC	SHT 600W Ultra by new technology		X			
	OT/ST (lang)	5	290040	Rainbow Lig	nt BLUE 100W R by new technology		X			
	OT/ST (lang)	5	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology		X			
	OT/ST (lang)	5	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology		X			
	OT/ST (lang)	5	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology		X			
	UT (lang)	4	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology		X			
	UT (lang)	4	290050		ht GREEN 100W R by new technology	_	X			
	UT (lang)	4	290060		ht RED 100W R by new technology	_	X			
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology		X			
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
290 280	bzw. das Gerä	te- und uteile ord nkraft • (Pflicht er Fachki	Betriebsbuch bz dnungsgemäß d feld)	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten diepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass oswie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durc Firma Betreiber  Straße/Nr.  Plz./Ort  Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift Betreiber/in	die an	ge ge	bene	n optisch	
270	UV-POWER-LIC Germany Phon	ie: +49 (	H Industriestraße 0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59.	Meppen / 31 9830-97	•	y (oxfow) Thickness of Grane	Ė	nek <u>i lenjuo</u> joba.	