| 400 - - | | | | | mrüstung auf die Bestrahlungsstärke Ee | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------|----------|---|--|
| = = 390 = = | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. | | | | | | | | |
| - | Hersteller d | es Beli | chtungsgerä | tes: | JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef | | | | |
| <u>=</u> 380 | Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: | | | | UV-Kit ID-1521: Solarium Art.100003169 Ergoline In Smart Performance | nspira | ation 6 | 000 Twin Power | |
| = | | | | | Official Communication of the | | | | |
| = | Geräte-Nr. Belichtungsgerät. | | | | Butter-ID: 1521 | | | | |
| <u>=</u> 370 | Artikel-Nr./Bestell-Nr.: Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeite | | | | UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP en der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. | | | | |
| | (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) | | | | | | | | |
| | Der Hersteller der Markenbe dass unter Be | bzw. Er: ezeichn rücksich | ung NEW TECHN ntigung der Ferti | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | | original | ausgeführt Maßuahmen (E.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) | |
| | | Anz. | ArtNr. | | ArtBezeichnung | : | - F | (7.E tei | |
| | OT/ST (kurz) | 3 | 205297 | BEAUTY LIG | SHT red intensive tan x-press power 8W "CS" 33,5cm | X | | | |
| | GB-1 | 4 | 100672 | BEAUTY LIG | SHT 600W Ultra by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) 7 290100 Rainbow Li | | | | ht BLUE 160W R by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 7 | 290110 | Rainbow Lig | ht GREEN 160W R by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 6 | 290120 | Rainbow Ligi | ht RED 160W R by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 6 | 290130 | Rainbow Lig | ht YELLOW 160W R by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 4 | 290080 | Rainbow Lig | ht BLUE 120W R 2m by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 4 | 290085 | Rainbow Lig | ht GREEN 120W R 2m by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 4 | 290090 | Rainbow Ligi | ht RED 120W R 2m by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 4 | 290095 | Rainbow Lig | Rainbow Light YELLOW 120W R 2m by new technology | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge | | | | | T | | | |
| 290 290 | bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Geräte | | | | tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die | Straße/Nr. | | | |
| 280 | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | (Pflichtfeld) | | | |
| | Vor-/Name der Fachkraft | | | | Ansprechpartner Betreiber | | | | |
| | Datum/Unterschrift der Fachkraft | | | | Datum/Unterschrift Betreiber/In | | | | |
| = 270 | UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97 | | | | | | | | |