400  390	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen	t erklärt, optisch Reduzie Regulat	dass das nachf wirksamen Baut rungen der Vors ionen sowie de	olgend ange teile wie UV-L chaltleistung rerythemaler	mrüstung auf die Bestrahlungsstärke gebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen di ampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, E en ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG u ı Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundl	e ange PROM si um/abkl age die	geben owie d lemme ser Erl	en ori Ien ge en usw clärun	iginalen oder egebenenfalls v.), den g gilt der	
	güllige Äquiv	alenzbes		Erklärung be	Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen ziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizule KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach		n, ist z	om Ne	pchweis, eine	
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:				UV-Kit ID-170: KBL megaSun 4000 Super Strahlungsnorm Typ 3					
270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 170 UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP					
== 3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
					lichen Ausbildung, Kenntnisse und Etfahrungen s iten beurteilen und mögliche Gefahren erkenne			nis de	r einschlägigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN itigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			uteil	ausgeführt  Le istungsstufe?  (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		äquivalent	original	ausgefüh Leistungs (z.B. "2" o 300W o. Ökomod	
	GB-1	3	100670	BEAUTY LIG	SHT 400-500W R7S by new technology		X			
	OT/ST (lang)	6	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology		X			
	OT/ST (lang)	6	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology		X			
	OT/ST (lang)	6	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology		X			
	OT/ST (lang)	6	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology		X			
	UT (lang)	4	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology		X			
	UT (lang)	4	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology		X			
	UT (lang)	4	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology		X	$\sqcup$		
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology		X			
300	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
290 280	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft  Straße/Nr.  Ptz./Ort  E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalter tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, da sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß di Firma Betreiber  Straße/Nr.  Plz./Ort  Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift Betreiber/in	ss die a	nge ge	bene	n optisch	
270	Germany Phon	ie: +49 ((	H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97	•	CONTON	ŀ	nein leginology.	