400 390	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen	t erklärt, optisch Reduzie Regulat	dass das nachf wirksamen Baut rungen der Vors ionen sowie de	olgend ange eile wie UV-L chaltleistung erythemalei	mrüstung auf die Bestrahlungsstärke gebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen di ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, E en (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG u n Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundl	e ange PROM s um/abk age die	geben owie d Iemme eser Erk	en ori en ge en usw lärun	ginalen oder gebenenfalls v.), den g gilt der
	güllige Äquiv	alenzbes		Erklärung be	Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen I ziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizule KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach		en, ist z	um N	achweis, eine
<u>=</u> 380			:htungsgerät		UV-Kit ID-180: KBL megaSun 4500 Super CPI				
	Zusatzinfo z	um Ge	rät:		Strahlungsnorm Typ 3				
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: <mark>180</mark> UV-Variante: RainbowLight-oxyTan HP				
J/V					en der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisier dichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen s				er einschlägigen
	Bestimmung	gen, die	ihm übertrag	genen Arbe	iten beurteilen und mögliche Gefahren erkenner		.)		
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN itigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Ba bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung zen, erythemwirksam identische Werte zu den originaler eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	l" ,	glent		ausgeführt eistungsstufe? Z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)
	GB-1	3	100670	BEAUTY LIC	GHT 400-500W R7S by new technology		X		
	OT/ST (lang)	6	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology		X		
	OT/ST (lang)	6	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology		X		
	OT/ST (lang)	6	290060	Rainbow Lig	tht RED 100W R by new technology				
	OT/ST (lang)	6	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology		X		
	UT (lang)	4	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology		X		
	UT (lang)	4	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology		X		
	UT (lang)	4	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology		X		
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology		X		
300 -		;2	;1;Öko-Modus eins	stellen					
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge								
290 290 280	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerä				und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, das sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß de Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	s die a	nge ge	bene	n optisch
	Vor-/Name der Fachkraff				Ansprechpartner Betreiber				
	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der			Datum/Unterschriff Betreiber/in				
270	Germany Phon	ne: +49 ((H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fe nology.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97	(CONTRACTOR OF COMME	ŧ	new <u>lectinolo</u> 30