400	103 BE	stä	TIGUN		Imrüstuna ai	uf die Bestrahlur	asstärke Fei	0.31	N/a	m	
390	OS BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach						
380	Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-194: KBL megaSun 5000 Super						
					42 UV-Lampen, Strahlungsnorm Typ 3 Butler-ID: 194						
<u> </u>	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.										
	(Als Fachkr	aft gilt,	wer aufgrund	seiner fach	lichen Ausbildur	ng, Kenntnisse und Erf	ahrungen sowie	Kennti		er einschlägigen	
_ 360	OPTISCH Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	WIRKS bzw. Ers ezeichn rücksict	SAME BAUTI stinverkehrbring ung NEW TECHN ntigung der Ferti	<u>EILE</u> er der nachfo OLOGY (NT), igungstoleran	iten beurtellen und mögliche Gefahren erkennen kan olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bautelle bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil		Durchgeführte Maßnahmer (bitte ankreuzen / eintragen (bitte ankreuzen / eintragen 2 soo or er 2 kom odus) 2 kom odus)	
		Anz.	ArtNr.		A	tBezeichnung		äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	GB-1	4	100670	BEAUTY LIC	GHT 400-500W R7S by	new technology		X			
	OT/ST (lang)	6	290040	Rainbow Light BLUE 100W R by new technology				X			
	OT/ST (lang)	6	290050	Rainbow Lig	Rainbow Light GREEN 100W R by new technology Rainbow Light RED 100W R by new technology			X X			
	OT/ST (lang)	6	290060	Rainbow Lig							
	OT/ST (lang) 6 290070 Rainbow Lig			ht YELLOW 100W R by new technology			X				
	UT (lang)	5	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by ne		X				
	UT (lang)	5	290050	Rainbow Lig	Rainbow Light GREEN 100W R by new technology Rainbow Light RED 100W R by new technology Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology						
	UT (lang)	4	290060	Rainbow Lig							
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Lig							
		1 654783 VSG-Platte P 10 - 0.3 megaSun									
310		;1	l;Vorschaltgerätepi	atte P10 austau	ischen						
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
290	bzw. das Gerä	te- und uteile or	Betriebsbuch b:	zw. den Gerä	tepass! Die Fachkro	Fax: +49 (0)5931 -983098 ift bestätigt mit seiner Un nrenden Arbeiten ordnur <mark>Firma Betreiber</mark>	erschrift, dass die o	an ge ge	bene	n optisch	
	Straße/Nr.				Straße/Nr.						
280	Plz./Ort					Plz./Ort					
280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraff					Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Untersch Betreiber/in	riff				
_ 270	Germany Phor	ie: +49 (H Industriestraß(0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA	Tableton	•	netre recrimetosh.	