400 	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen	t erklärt, optisch Reduzie Regulat	dass das nacht wirksamen Baut rungen der Vors ionen sowie de	iolgend ange teile wie UV-L chaltleistung rerythemalei	mrüstung auf die Bestrahlungsstärke Ee gebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die an ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM en ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/a n Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Baute	gegeb I sowie bklemi dieser I	enen o den g nen us Erklärui	riginalen oder egebenenfalls w.), den ng gilt der
					KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach  UV-Kit ID-230: KBL megaSun 5800 Super (p2)			
<u>=</u> 380								
	Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 4			
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 230 UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP			
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen							
					ilichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfantungen sowi iten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen ka		irnis a	er einschlagigen
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN itigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	gend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile vestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", en, erythemwirksam identische Werte zu den originalen isen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).		original	ausgeführt Auguahmen (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		original	ausgefüh Leistungs (z.B. "2" o 300W o. Ökomod
	OT/ST (kurz)	2	208280	Max Warp 8	00 X-TEND M80 80W (P2)	X		
	GB-1	4	100670	BEAUTY LIC	SHT 400-500W R7S by new technology	X		
	OT/ST (lang)	6	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology	X	x	
	OT/ST (lang)	6	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology	X		
	OT/ST (lang)	6	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology	X		
	OT/ST (lang)	6	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology	X		
	UT (lang)	5	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology	X		
	UT (lang)	5	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology	X		
	UT (lang)	4	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology	X		
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology	X		
300	Zusätzlich auszuführende Ar	heiten				+		
	am Belichtungsge	erät:	ar unterschrieb	en (Fachkraff	und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten dar	oufhin.	die Kon	formitätsetklätung
290 	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät- wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft Straße/Nr.				tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchg Firma Betreiber Straße/Nr.	ange	geben	en optisch
280	Ptz./Ort  E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Vor-/Name der Fachkraft				Plz./Ort  Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Ansprechpartner Betreiber			
	Datum/Unterschrift der Fachkraft				Datum/Unterschriff Betreiber/in			
270	Germany Phon	ie: +49 (	H Industriestraße 0)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97	CONFO	2	NEW LERING DEN.