400 =	103 BE	stä	TIGUN	Gzur U	mrüstung au	f die Bestrahlur	gsstärke Eer	0.3V	V/q	m
400	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	erklärt, optisch Reduzie Regulat custand	dass das nachf wirksamen Baut rungen der Vors ionen sowie der des Solariums a	olgend ange eile wie UV-L chaltleistung erythemaler Is Neugerät. I	gebene Solarium du ampen, UV-Strahler en (Softwareänderu 1 Bestrahlungsstärke Bei dem Einsatz von	urch Austausch der Altte n, Filterscheiben, Vorsch ungen durch Menüeinste von 0,3W/qm entsprich nicht originalen optisch "Geräte- und Betriebsb	ile gegen die ange altgeräte, EPROM s Ilung, VSG um/abl t. Als Grundlage di wirksamen Bauteil	egeben sowie d (lemme eser Erk	en ori en ge en usv lärun	iginalen oder egebenenfalls w.), den ıg gilt der
Ξ	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>= 380</u>	Bezeichnun	g Belio	chtungsgerät:		UV-Kit ID-266: KBL megaSun 6800 Super CPI					
	Zusatzinfo z	um Ge	erät:		Strahlungsnorm Typ 3					
-	Geräte-Nr. B	elicht	ıngsgerät.		Butter-ID: 266					
<u>= 370</u>	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.									
	(Als Fachkro	oft gilt,	wer aufgrund	seiner fach	lichen Ausbildung	g, Kenntnisse und Erfo d mögliche Gefahre	ahrungen sowie i	Kenntr		er einschlägigen
2					lien beonelien on	a mogicne Gelane	n eikennen kanr	Bau	teil	Durchgeführte Maßnahmen
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Ba der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originaler UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).									(bitte ankreuzen / eintragen)
		Anz.	ArtNr.			-Bezeichnung		äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
	GB-1	4	100670	BEAUTY LIG	GHT 400-500W R7S by r	new technology		X	٦	
	OT/ST (lang)	6	290040	Rainbow Ligh	nt BLUE 100W R by new technology					
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 7 290050 Rainbow Li				ht GREEN 100W R by new technology				
	OT/ST (lang)	7	290060	Rainbow Ligh	t RED 100W R by new technology					
	OT/ST (lang)	7	290070	Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology						
	UT (lang)	6	290040	Rainbow Light BLUE 100W R by new technology						
	UT (lang)	5	290050	Rainbow Light GREEN 100W R by new technology						
	UT (lang)	5	290060	Rainbow Light RED 100W R by new technology						
	UT (lang)	5	290070	Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology						
		1	654783	VSG-Platte P 10 - 0.3 megaSun						
		;2	2;1Öko-Modus einst	ellen;1; Vorscha	altgeräteplatte P10 aust	auschen				
E_300 · E	Zusätzlich auszuführende Art am Belichtungsge									
= = 290	bzw. das Gerät	e- und iteile or	Betriebsbuch bz	w. den Gerät	epass! Die Fachkraf	ax: +49 (0)5931 -983098, t bestätigt mit seiner Unt renden Arbeiten ordnun Firma Betreiber	erschrift, dass die o	an ge ge	bene	en optisch
=	Straße/Nr.	KIMI				Straße/Nr.				
1	Plz./Ort				Plz./Ort					
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraft					Ansprechpartner Betreiber				
	Datum/Untersc Fachkraft	hrift de i	e.			Datum/Untersch Betreiber/in	rift			
270	Germany Phon	e: +49 (H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo nology.de / www	ax: + <mark>49 (0)</mark> 593	31 9830-97		CERRA	talization of the second secon		new Reckinglogy