- _390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach  UV-Kit ID-27: KBL megaSun 5000 Super E 6 (45/4)  Filterscheibe bl. MUG 6 + w. 316 (6x400W, Q406 Z4) Standard UV-Typ 4  Buffer-ID: 27					
_ 700										
_370	Artikel-Nr./B							ainbowLight - oxyTan HP		
	(Als Fachkro	aft gilt, v	ver aufgrund	seiner fach	en der omnosiong, bedomagen sie eine dolonsiene rac nlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ilten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kani	Kenni		er einschlägigen		
_360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi zeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), igungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.8. '2. oder 300W o. Ökomodus)		
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung	i ii	ori	(z. lei au Ök 300 (z. lei au		
	GB-1	4	100670		GHT 400-500W R7S by new technology	X				
	OT/ST (lang) OT/ST (lang)	7	290040		ht BLUE 100W R by new technology  ht GREEN 100W R by new technology	X				
	OT/ST (lang)	7	290060		ht RED 100W R by new technology	X				
					ht YELLOW 100W R by new technology	X				
	UT (lang)	5	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology	X	П			
	UT (lang)	4	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology	X				
	UT (lang)	4	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology	X				
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology	X				
	Filterscheibe	4	540290	Filterscheibe	0.3 Uvisol megaSun					
_310		;1;	2;Die oben genan	nnten Filterschei	ben einsetzen					
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
- _290 - _280 -	bzw. das Geräl	e- und B Iteile ord kraft (Pflichtf	etriebsbuch bz Inungsgemäß c	zw. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darau tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die e , sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchge Firma Betreiber  Straße/Nr.  Plz./Ort  Kunden-Nr.  E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Ansprechpartner Betreiber	an ge g	ebene	en optisch		