400 	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, optisch Reduzie Regulat zustand	dass das nachf wirksamen Baul rungen der Vors ionen sowie der des Solariums a	olgend ange eile wie UV-l chaltleistung erythemalei Is Neugerät.	Imrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer gebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die ange Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM s gen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abl in Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage di Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteil- eziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.	egebe sowie klemn eser E	enen or den ge nen usv rklärun	riginalen oder egebenenfalls w.), den ng gilt der
380	Hersteller des Belichtungsgerätes:  Bezeichnung Belichtungsgerät:  Zusatzinfo zum Gerät:  Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef  UV-Kit ID-648: Soltron S-55 xtra Twin Power  Butler-ID: 648			
=_3/V = =	Artikel-Nr./Bestell-Nr.:  Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)  OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE  Durchgeführte Maßnahme							
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	tinverkehrbring ung NEW TECHN itigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).  ArtBezeichnung		original	dusgeführt Leistungsstufe? (Z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
	OT/ST (kurz)	2	205297	BEALITY LIC	GHT red intensive tan x-press power 8W "CS" 33,5cm		•	
	GB-1	4	100672		SHT 600W Ultra by new technology	X		
	OT/ST (lang)	7	290100		ht BLUE 160W R by new technology	X		
	OT/ST (lang)	7	290110	Rainbow Lig	ht GREEN 160W R by new technology	X		
	OT/ST (lang)	6	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new technology	X		
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by new technology	X		
	UT (lang)	4	290080	Rainbow Lig	ht BLUE 120W R 2m by new technology	X		
	UT (lang)	4	290085	Rainbow Lig	ht GREEN 120W R 2m by new technology	X	П	
	UT (lang)	4	290090	Rainbow Lig	ht RED 120W R 2m by new technology	X		
	UT (lang)	4	290095	Rainbow Lig	ht YELLOW 120W R 2m by new technology	X		
310		_						
500	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge							
290 280	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät				rund Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darau tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die o , sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchge Firma Betreiber  Straße/Nr.  Plz./Ort  Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift Betreiber/in	an ge g	jebene	en optisch
270	UV-POWER-LIC Germany Phon	ie: +49 (	H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fe 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59	6 Meppen / 31 9830-97	cu CONFOWN mass To achievy! Oznace		NEW TEXAMOLOGY