

## 03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.

Hersteller des Belichtungsgerätes:

JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse 69/53604 Bad Honnef

Bezeichnung Belichtungsgerät:

UV-Kit ID-760: Ergoline Ambition 250

Zusatzinfo zum Gerät:

optimale Umrüstung mit Austausch der Filterscheiben

Geräte-Nr. Belichtungsgerät:

Butler-ID: 760

Artikel-Nr./Bestell-Nr.:

UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP

Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)

### OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahlern des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).

|                                                              |          |                  |                                                             | Bauteil    |          | Durchgeführte Maßnahmen<br>(bitte ankreuzen / eintragen) |                 |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
|                                                              |          |                  |                                                             | äquivalent | original | ausgeführt                                               | Leistungsstufe? | (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) |  |
| Anz.                                                         | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |                                                             |            |          |                                                          |                 |                                  |  |
| GB-1                                                         | 3        | 100670           | BEAUTY LIGHT 400-500W R7S by new technology                 | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| OT/ST (lang)                                                 | 4        | 290040           | Rainbow Light BLUE 100W R by new technology                 | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| OT/ST (lang)                                                 | 4        | 290050           | Rainbow Light GREEN 100W R by new technology                | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| OT/ST (lang)                                                 | 5        | 290060           | Rainbow Light RED 100W R by new technology                  | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| OT/ST (lang)                                                 | 5        | 290070           | Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology               | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (lang)                                                    | 5        | 290040           | Rainbow Light BLUE 100W R by new technology                 | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (lang)                                                    | 5        | 290050           | Rainbow Light GREEN 100W R by new technology                | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (lang)                                                    | 4        | 290060           | Rainbow Light RED 100W R by new technology                  | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (lang)                                                    | 4        | 290070           | Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology               | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| Filterscheibe                                                | 3        | 655229           | Filterscheibe 0.3 Ergoline VIT Max 311S Trend, 263 x 206 mm |            |          |                                                          |                 |                                  |  |
| ;1;2;Die oben genannten Filterscheiben einsetzen/austauschen |          |                  |                                                             |            |          |                                                          |                 |                                  |  |
| Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:       |          |                  |                                                             |            |          |                                                          |                 |                                  |  |

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 - 983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

|                                         |  |                                        |  |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| <b>Firma der Fachkraft</b>              |  | <b>Firma Betreiber</b>                 |  |
| <b>Straße/Nr.</b>                       |  | <b>Straße/Nr.</b>                      |  |
| <b>Plz./Ort</b>                         |  | <b>Plz./Ort</b>                        |  |
| <b>E-Mail Adresse (Pflichtfeld)</b>     |  | <b>Kunden-Nr.</b>                      |  |
| <b>Vor-/Name der Fachkraft</b>          |  | <b>E-Mail Adresse (Pflichtfeld)</b>    |  |
| <b>Datum/Unterschrift der Fachkraft</b> |  | <b>Ansprechpartner Betreiber</b>       |  |
|                                         |  | <b>Datum/Unterschrift Betreiber/in</b> |  |

UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen /  
Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97  
E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de

