390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.											
.380	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef							
					UV-Kit ID-763: Ergoline Advantage 400 Super Power							
	Zusatzinfo zum Gerät:				optimale Umrüstung mit Austausch der Filterscheiben							
370	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: <b>763</b> UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP							
					en der Umrüstung	n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.						
						g, Kenntnisse und Er nd möaliche Gefahr			nis de	er einsc	hlägigen	
	Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann <u>OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE</u> Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).							Bauteil Durchgeführte			eführte Maf	3nahmen
									äquivalent original		ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		Ar	-Bezeichnung		äqu	orig	aus	3 00 .	ð
	GB-1	3	100670	BEAUTY LIGHT 400-500W R7S by new technology								
	OT/ST (lang)	6	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by ne	w technology		X				
	OT/ST (lang)	6	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology							
	OT/ST (lang)	7	290060	Rainbow Light RED 100W R by new technology								
	OT/ST (lang)	7	290070	Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology								
	UT (lang)	4	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by ne	w technology		X				
	UT (lang)	4	290050	Rainbow Light GREEN 100W R by new technology								
	UT (lang)	3	290060	Rainbow Light RED 100W R by new technology				X				
	UT (lang)	3	290070	Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology				X				
	Filterscheibe	3	655228	Filterscheibe	0.3 Ergoline VIT Max 3	311S Trend, 315 x 264 mm		μ				
300 -	Zusätzlich											_
	anszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:											
						ax: +49 (0)5931 -98309 If bestätigt mit seiner U						
290	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchge Firma der Fachkraft											
	Straße/Nr.					Straße/Nr.						
	Piz./Ort Piz./Ort											
280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse	(Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraff					Ansprechpartner Betreiber						
	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Untersc Betreiber/in	hrift					