| 400 = | 03 BE | STÄ | TIGUN | Gzur U | mrüstung auf die Bestrahlungsstärke Ee | r 0.3 | W/c | ım | |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|----------|--|--|
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. | | | | | | | | |
| = 200 | Hersteller d | es Bel | ichtungsgerä | tes: | JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef | | | | |
| 58V = | Bezeichnung Belichtungsgerät: | | | | UV-Kit ID-815: Ergoline Inspiration 450 Super Power | | | | |
| _ | Zusatzinfo zum Gerät: | | | | | | | | |
| | Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.: | | | | Butter-ID: 815 UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP | | | | |
| <u>=</u> 3/V | | | | n Tätigkeite | n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. | | | | |
| | | | | | ilichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie iten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kan | | tnis d | er einschlägigen | |
| 360 | Der Hersteller der Markenbe dass unter Be | bzw. E ezeichr rücksic | nung NEW TECHN htigung der Ferti | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | Ballyalent | original | ausgeführt Maßuahmen (E.B. '2' oder (2.B. '0' oder 300W o. Ökomodus) | |
| | | Anz | . ArtNr. | | ArtBezeichnung | 5 | ₹ ₩ ₩ | aus (z.B (z.B) (z.B) (z.B) (z.B) (z.B) | |
| | GB-1 | 4 | 100670 | BEAUTY LIC | SHT 400-500W R7S by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 7 | 290040 | Rainbow Lig | ht BLUE 100W R by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 7 | 290050 | Rainbow Lig | ht GREEN 100W R by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 6 | 290060 | Rainbow Lig | ht RED 100W R by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 6 | 290070 | Rainbow Lig | ht YELLOW 100W R by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 4 | 290080 | | ht BLUE 120W R 2m by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 4 | 290085 | | ht GREEN 120W R 2m by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 4 | 290090 | | ht RED 120W R 2m by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 4 | 290095 | Rainbow Lig | ht YELLOW 120W R 2m by new technology | X | Ш | | |
| | | | | | | Н | | | |
| | | | | | | П | | | |
| | | | | | | Н | | | |
| | | | | | | Н | | | |
| | | | | | | П | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge | | | | | Ī | | | |
| = | Senden Sie ein | Exemp | | | und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten dara | | | | |
| <u>=</u> =290 | bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass o wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durci | | | | | | | | |
| <u></u> | Firma der Fachkraft | | | | Firma Betreiber | | | | |
| <u>=</u> = = 280 | Straße/Nr. Piz./Ort | | | | Straße/Nr. Plz./Ort | | | | |
| = 200 | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | Kunden-Nr. | (PRII-bHG.Id) | | | |
| <u></u> | Vor-/Name der Fachkraft | | | | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber | | | | |
| | Datum/Unterschrift der Fachkraft | | | | Datum/Unterschrift Betreiber/in | | | | |
| 270 | UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97 | | | | | | | | |