400	IO3 BE	stä	TIGUN	Gzur U	Imrüstuna aut	die Bestrahlung	asstärke Eer	0.3	V/a	m	
_ 390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
1	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
 380					UV-Kit ID-818: Ergoline Inspiration 450-S Twin Power						
	Zusatzinto z	Zusatzinfo zum Gerät:									
		eräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butler-ID: 818					
_ 370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.									yTan HP	
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)										
	-		-		riten beurteilen un	d mögliche Gefahren	erkennen kanr		uteil	Durchgeführte Maßnahmen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichn rücksich	ung NEW TECHN ntigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	gend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile sestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", en, erythemwirksam identische Werte zu den originalen isen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			e t		(bitte ankreuzen / eintragen)	
		Anz.	ArtNr.		Art	Bezeichnung		äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstr (z.B. "2" odv 300W o. Ökornodus	
	OT/ST (kurz)	3	205297	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan x-p	ress power 8W "CS" 33,5cm		X			
	GB-1	4	100672	BEAUTY LIC	GHT 600W Ultra by new t	echnology		X			
	OT/ST (lang)	7	290100	Rainbow Light BLUE 160W R by new technology Rainbow Light GREEN 160W R by new technology							
	OT/ST (lang)	7	290110								
	OT/ST (lang)	6	290120	Rainbow Light RED 160W R by new technology				X			
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Lig	Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology						
	UT (lang)	4	290080	Rainbow Light BLUE 120W R 2m by new technology							
	UT (lang)	4	290085	Rainbow Lig	Rainbow Light GREEN 120W R 2m by new technology						
	UT (lang)	4	290090	Rainbow Lig	Rainbow Light RED 120W R 2m by new technology						
	UT (lang)	4	290095	Rainbow Lig	Rainbow Light YELLOW 120W R 2m by new technology						
200											
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
						ıx: +49 (0)5931 -983098, 3 bestätigt mit seiner Unte					
- 790		uteile or				enden Arbeiten ordnung Firma Betreiber					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort					
200	E-Mail Adresse	(Pflicht	feld)		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)						
20V	Vor-/Name der Fachkraft					Ansprechpartner Betreiber					
280	Datum/Unterso Fachkraft	hrift de	ř.			Datum/Unterschri Betreiber/in	Π				
270			H Industriestraße					LU CONFIGNA			
			0)5931 9830-0 F nology.de / ww				Cerro C	and Bedreview		NEW LECKNOLOGY.	