400 	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der										
					Bei dem Einsatz von nicht or ziehungsweise dem "Geräte			n, ist :	zum N	achweis, eine	
200	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-907: KBL megaSun 5600 Super						
58V =											
_	Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 4						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 907 UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP						
== 3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einsc										
					ilichen Ausbildung, Kenn iten beurteilen und mög				nis de	er einschlagigei	1
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	r bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN tigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil al		ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Okomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeic	hnung		äquivalent	original	ausgefüh Leistungs (z.B. "2" o 300W o.	Ökom
	GB-1	4	100670	BEAUTY LIC	HT 400-500W R7S by new technology			X			_
	OT/ST (lang)	6	290040	Rainbow Light BLUE 100W R by new technology							
	OT/ST (lang)	6	290050	Rainbow Light GREEN 100W R by new technology			X				
	OT/ST (lang) 7 290060 Rainbow Light RED 100				ht RED 100W R by new technolog	nology					
	OT/ST (lang)	7	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new tech	echnology					
	UT (lang)	5	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology	ogy		X			
	UT (lang) 5 290050 Rainbow Light GREEN 100W R by				ht GREEN 100W R by new techno						
	UT (lang)	4	290060						Ш		
	UT (lang)				ht YELLOW 100W R by new tech	w technology					
		1	654783	voo-Flatte i	- 10 - 0.3 megasun						
= = = 300 ·	Z usätzlich	;1;	Vorschaltgerätepl	atte P9, P10 au	stauschen						
	auszuführende Ar am Belichtungsge										
290 	Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft Straße/Nr. Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				tepass! Die Fachkraft bestäti , sowie die auszuführenden	gt mit seiner Unterschrift Arbeiten ordnungsgemö Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr.	, dass die a iß durchgef	nge ge	bene	n optisch	!
<u></u>	Vor-/Name der Fachkraft				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber						
	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Unterschrift Betreiber/in					
270	Germany Phon	ne: +49 (0	l Industriestraße 0)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97	DEKRA	•	so confine Traduction dawn	ŀ	new Techno	ું કુલ્યુ