| 400 | Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz | t erklärt, optisch v Reduzier Regulati zustand c | dass das nachl wirksamen Baul ungen der Vors onen sowie de des Solariums a | iolgend ange teile wie UV-L schaltleistung rerythemaler Is Neugerät. | gebene Solarium durch / Lampen, UV-Strahlern, Filt gen (Softwareänderunger n Bestrahlungsstärke von Bei dem Einsatz von nicht | e Bestrahlungsstärke Ee Austausch der Altteile gegen die an erscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM n durch Menüeinstellung, VSG um/a D,3W/qm entspricht. Als Grundlage originalen optisch wirksamen Baute äte- und Betriebsbuch' beizulegen. | gegebe I sowie bklemm dieser E | nen or den ge en usv klärun | iginalen oder egebenenfalls v.), den g gilt der |
|-------------------|--|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|---|
| = 200 | Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät: | | | | JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef UV-Kit ID-1051: Ergoline Classic 500 Super Power | | | | |
| 38V = | | | | | | | | | |
| | Zusatzinfo zum Gerät: | | | | BlueLine (BlueQ) Umrüstung | | | | |
| = = 370 | Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.: | | | | Butter-ID: 1051 UV-Variante: RainbowLight | | | | |
| <i></i> | Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen | | | | | | | | |
| | Bestimmung | gen, die | ihm übertrag | genen Arbe | | ögliche Gefahren erkennen ka | nn.) | ıuteil | |
| | Der Hersteller der Markenbo dass unter Be | bzw. Ersi ezeichnu rücksich | ng NEW TECHN ligung der Ferli | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide | end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile stätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | | | ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) |
| | | Anz. | ArtNr. | | ArtBeze | eichnung | äquivalent | original | au (z.H. d.) |
| | GB-1 | 4 | 100831 | | Tend 0.3 500 E | | X | 믜 | |
| | OT/ST (lang) | 6 | 290040 | Rainbow Light BLUE 100W R by new technology Rainbow Light GREEN 100W R by new technology | | | | | |
| | | | | | RED 100W R by new technology | | | H | |
| | OT/ST (lang) | 7 | 290070 | | ht YELLOW 100W R by new te | | X | H | |
| | UT (lang) | 5 | 290040 | | ht BLUE 100W R by new techi | | X | H | |
| | UT (lang) | 4 | 290050 | Rainbow Lig | ht GREEN 100W R by new ted | chnology | X | Ш | |
| | UT (lang) | 4 | 290060 | Rainbow Lig | ht RED 100W R by new technol | ology | X | Ш | |
| | UT (lang) | 4 | 290070 | Rainbow Lig | ht YELLOW 100W R by new to | echnology | | | |
| | SB ND | 2 | 290000 | Rainbow Lig | ht BLUE 25W by new technolo | gy | X | | |
| | SB ND | 1 | 290010 | Rainbow Lig | ht GREEN 25W by new techno | ology | X | | |
| | SB ND | 1 | 290020 | Rainbow Lig | ht RED 25W by new technolog | у | X | | |
| | SB ND | 1 | 290030 | Rainbow Light YELLOW 25W by new technology | | | | | |
| 300 · | Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge | | | | | | | | |
| 290 290 280 | Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft bzw. das Geräte- und Behtiebsbuch bzw. den Gerät wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft Straße/Nr. Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der Fachkraft | | | | tepass! Die Fachkraft besi , sowie die auszuführende | tätigt mit seiner Unterschrift, dass die | angeg | ebene | n optisch |
| 270 | UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97 E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de | | | | | | | | new Technology |