_ 390 _ 380	Es wird hiermil äquivalenten notwendigen Europäischen	erklärt, optisch v Reduzier	dass das nach virksamen Bau	folgend ange teile wie UV-L	gebene Solarium durch Austau ampen, UV-Strahlern, Filtersche	sch der Altteile gegen die ange	egeben	en ori	ginalen oder	
280	Auslieferungsz	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine								
380	Auslieferungszusfand des Solariums als Neugeraf. Bei dem Einsatz von nicht originalen opfisch wirksamen Baufeilen, ist zum Nachweis, eine gülfige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
280	Hersteller d	es Belic	htungsgerä	tes:	JK-Products GmbH/Rott	bitzer Strasse69/53604 Bac	l Honn	ef		
- 200	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1090: Soltron X-50 Super (ab 10`2001)					
	Zusatzinfo zum Gerät:				(BlueLine (BlueQ) Umrüstung)					
	Geräte-Nr. E					Butler-ID: 109				
.370	Artikel-Nr./B Für die am (n Tätigkeite	en der Umrüstung, beauftrag	uV-Variante: RainbowLight er Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.				
						isse und Erfahrungen sowie he Gefahren erkennen kanı		nis de	r einschlägigen	
. 360	<u>OPTISCH '</u> Der Hersteller	<u>WIRKS</u> bzw. Erst	AME BAUTI	<u>EILE</u> er der nachfo	ılgend aufgeführten äquivalent bestätiqt mit einer gesonderten	en optisch wirksamen Bauteile		ıteil	Durchgeführte Maßnah (bitte ankreuzen / eintra	
	dass unter Be	rücksicht	ligung der Ferli	gungstoleran	zen, erythemwirksam identisch eisen. (Die Artikelnummern sinc	e Werte zu den originalen	ent		jhrt jsstufe oder dus)	
	-	Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnu	ing	äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S		X			
	OT/ST (lang)	6	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology		X			
	OT/ST (lang)	5	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technolog					
	OT/ST (lang)	5	290060		ht RED 100W R by new technology		X			
	OT/ST (lang)	5	290070		ht YELLOW 100W R by new technolo	рду	X	-1		
	UT (lang) UT (lang)	6	290040		ht BLUE 100W R by new technology ht GREEN 100W R by new technolog		X	-1		
	UT (lang)		290060		ht RED 100W R by new technology		X	-		
	UT (lang)	6	290070		ht YELLOW 100W R by new technology		X	-1		
]							
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
						5931 -983098, Sie erhalten darau mit seiner Unterschriff, dass die e				
290		iteile ord			sowie die auszuführenden Arb	eiten ordnungsgemäß durchge 1a Betreiber				
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort				
280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) E-Mail Adresse (Pflichtfeld)									
_ 280	Vor-/Name der Fachkraft Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift der Datum/Unterschrift									
	Fachkraft	ann der				reiber/in				