400		άт2		<u> </u>	noriäntum a lau	if die Pestroblum	antärka For	0.21	<u> </u>	50					
390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.														
	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef										
E_ 380	Bezeichnur	ng Belio	c htungsgerät		UV-Kit ID-1285: Soltron M-55 Turbo Plus o. Schulterbräuner (Strahler R7s) BlueLine (BlueQ) Umrüstung										
	Zusatzinfo z	um Ge	erät:												
- 170	Geräte-Nr. I					Butler-ID: 1285 UV-Variante: RainbowLight									
<u>- 3/0</u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte F									achkraft.					
						ng, Kenntnisse und Erl nd mögliche Gefahre			nis de	er ein	schlä	gigen			
360	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Er: ezeichn rücksich	ung NEW TECHN ntigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), I gungstoleran:	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). ArtBezeichnung			äquivalent Ba	original Inter		ankre	inte Maßr uzen / ein 300W o. 200 v.			
	GB-1	3	100830	Blue Line X-T	Fend 0.3 500 S										
	OT/ST (lang)	7	290100	Rainbow Light BLUE 160W R by new technology				X X							
	OT/ST (lang)	ST (lang) 8 290110			Rainbow Light GREEN 160W R by new technology			X					=		
	OT/ST (lang)	7	290120	Rainbow Ligh	Rainbow Light RED 160W R by new technology			X							
	OT/ST (lang)	7	290130	Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology			X								
	UT (lang)	5	290100	Rainbow Ligh	nt BLUE 160W R by new technology		X								
	UT (lang)	4	290110	Rainbow Ligh			X								
				Rainbow Ligh	Rainbow Light RED 160W R by new technology			X							
	UT (lang)	4	290130	Rainbow Ligh	ght YELLOW 160W R by new technology			X							
300	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge	erät:													
	bzw. das Gerä	te- und	Betriebsbuch bz	w. den Gerät	epass! Die Fachkra	Fax: +49 (0)5931 -983098 aft bestätigt mit seiner Un	terschrift, dass die o	an ge ge	bene	n opti		lärvng,			
<u> </u>	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetausci Firma der Fachkraft Straße/Nr.			usgetauscht,	sowie die auszufül	hrenden Arbeiten ordnu Firma Betreiber	igsgemaß durchge	ionif w	Urden						
					Straße/Nr.										
	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Plz./Ort Kunden-Nr.									
280	Vor-/Name de					E-Mail Adresse	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber								
_ 280	Datum/Unterschrift der Fachkraft					_	Datum/Unterschrift								
		HT GMB	H Industriestraße	24-26 49714	Meppen /										
270 =	Germany Phor	ie: +49 (0)5931 9830-0 Fe nology.de / www	ax: + <mark>49 (0)</mark> 593	31 9830-97		DEKRA	ep covices and Technology of the P		Ne		chnol	्रेन्प		