400	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls										
390	notwendigen Europäischen Auslieferungsz	Reduzie Regula zustand	erungen der Vors tlionen sowie de I des Solariums a	chaltleistung erythemaler Is Neugerät. I	jen (Softwareänderun n Bestrahlungsstärke v Bei dem Einsatz von ni sziehungsweise dem " (gen durch Menüein on 0,3W/qm entspri icht originalen optise	stellung, VSG um/abl cht. Als Grundlage di ch wirksamen Bauteil	klemme eser Erk	en usv därun	w.), den ng gilt der	
300	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands UV-Kit ID-1365: Lumina E 40 SLI						
380											
	Zusatzinfo zum Gerät:				BLueLine (BlueQ) Umrüstung						
220	Geräte-Nr. B Artikel-Nr./B						Butler-ID: <mark>136</mark> UV-Variante: <mark>Rair</mark>		ht		
5/0	Für die am (Gerät	auszuführende		n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.						
					ilichen Ausbildung, iten beurteilen und				nis de	er einschlägigen	
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Er ezeichr rücksic	iung NEW TECHŇ htigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran:	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original		Durchgeführte Wagvahmen (pitte ankrenzeu / eiutuder (pitte ankrenzeu / eiutuder 2. 8. "2. oder 3000 v. Čano dus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtB	ezeichnung		äquiv	original	ausgefüł Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X			
	OT/ST (lang)	5	290040	Rainbow Light BLUE 100W R by new technology				X			
	OT/ST (lang)	5	290050		ht GREEN 100W R by nev			X			
	OT/ST (lang)	6	290060	Rainbow Light RED 100W R by new technology							
	OT/ST (lang)	6	290070		ht YELLOW 100W R by ne			X			
	UT (lang)	5	290040	Rainbow Light BLUE 100W R by new technology				X			
	UT (lang)	5	290050		ht GREEN 100W R by nev			X			
	UT (lang)	4	290060		ht RED 100W R by new te			X			
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Ligi	ht YELLOW 100W R by ne	ew technology		X			
	*Acrylglasstützen: Art.Nr. 09565										
590.	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge										
290	bzw. das Gerä	te- und uteile oi	Betriebsbuch bz	w. den Gerät	und Betreiber) an Fax tepass! Die Fachkraft k , sowie die auszuführe	pestätigt mit seiner l	Interschrift, dass die o ungsgemäß durchge	an ge ge	bene	en optisch	
	Plz./Ort					Plz./Ort					
200	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr.	e (Pflichtfeld)				
280	Vor-/Name der Fachkraft					E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Untersc Fachkraft	hrift de	r			Datum/Unters Betreiber/in	chrift				
270	Germany Phon	ie: +49	3H Industriestraße (0)5931 9830-0 F 1nology.de / ww	ax: + <mark>49 (0)</mark> 593	31 9830-97		CERTAR C	the divide of th	Þ	NEW TEXANOLOGY	

In the function of the first state of the st